

Garant GRIDLINE

**Závesná skriňa na stenu s Celoplechové krídlové dvere, Šírka v G: 40****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	943901 40
GTIN	4062406136147
Trieda položky	9GI

**Popis****Prevedenie:**

Možnosť upevnenia políc v rastrí 25 mm. Zadná stena s otvorom  $\square 9 \times 9$  mm v rastrí 37 mm na uchytenie háčikov a držiakov Easyfix. Uzamykateľná pomocou 2-zložkovej rukoväti Haptoprene® s cylindrickou zámkom. Na požiadanie je k dispozícii aj s uzavretou zadnou stenou. Káblová priechodka sa nachádza na hornej strane skrinky.

**Rozsah balenia:**

Skrinka s policami a upevňovacím materiálom.

**Povrchová úprava farby:**

Korpus v svetlosivej farbe RAL 7035, dvere v antracitovej farbe RAL 7016, **prášková povrchová úprava.**

**Upozornenie:**

Rôzne steny môžu vyžadovať rôzne upevňovacie materiály. Zákazník by si to mal pred použitím vyjasniť. Jednotlivé police pod č. 943914.

**Technický opis**

Hĺbka	400 mm
ComfortClose	nie
Úžitková hĺbka	325 mm
Šírka	1000 mm
Výška	600 mm

Počet políc	1
Úžitková šírka	950 mm
Úžitková výška	445 mm
Hmotnosť	31 kg
Uzamykací systém elektronický - prestaviteľný	áno
Hĺbka v G	16
Šírka v G	40
Hrúbka materiálu	0,9 mm
Nosnosť police/maximálne plošne rozložené zaťaženie priečinka (na kov)	65 kg
Nosnosť skriňového puzdra vnútri	250 kg
Uhol otvárania dvier	250 Stupeň
Raster dierovanej steny Hoffmann	9×9 mm
Prestavenie výšky v mriežke	25 mm
Cylindrický zámok	modulárna zásuvka
Voľba farieb	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Druh produktu	Závesná skriňa na stenu

## Príslušenstvo

Súprava policových držiakov pre skrine GridLine20-dielne Typ F	940559 F
Pevná úchytka pre GridLine Typ GP11	914226 GP11
Prídavná polica pre závesné skrinky Pre šírku skrín / oddielov v G 40	943914 40