

Garant GRIDLINE

Závesná skriňa na stenu s Celoplechové krídlové dvere, Šírka v G: 20**ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	943901 20
GTIN	4062406136123
Trieda položky	9GI

Popis**Prevedenie:**

Možnosť upevnenia políc v rastrí 25 mm. Zadná stena s otvorom \square 9 x 9 mm v rastrí 37 mm na uchytenie háčikov a držiakov Easyfix. Uzamykateľná pomocou 2-zložkovej rukoväti Haptoprene® s cylindrickou zámkom. Na požiadanie je k dispozícii aj s uzavretou zadnou stenou. Káblová priechodka sa nachádza na hornej strane skrinky.

Rozsah balenia:

Skrinka s policami a upevňovacím materiálom.

Povrchová úprava farby:

Korpus v svetlosivej farbe RAL 7035, dvere v antracitovej farbe RAL 7016, **prášková povrchová úprava.**

Upozornenie:

Rôzne steny môžu vyžadovať rôzne upevňovacie materiály. Zákazník by si to mal pred použitím vyjasniť. Jednotlivé police pod č. 943914.

Technický opis

ComfortClose	nie
Hĺbka	400 mm

Šírka	500 mm
Úžitková šírka	450 mm
Úžitková výška	445 mm
Hmotnosť	18 kg
Výška	600 mm
Počet políc	1
Uzamykací systém elektronický - prestaviteľný	áno
Úžitková hĺbka	325 mm
Šírka v G	20
Hĺbka v G	16
Hrúbka materiálu	0,9 mm
Nosnosť police/maximálne plošne rozložené zaťaženie prierečníka (na kov)	65 kg
Nosnosť skriňového puzdra vnútri	250 kg
Uhol otvárania dvier	250 Stupeň
Raster dierovanej steny Hoffmann	9×9 mm
Prestavenie výšky v mriežke	25 mm
Cylindrický zámok	modulárna zásuvka
Voľba farieb	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Druh produktu	Závesná skriňa na stenu

Príslušenstvo

Pevná úchytka pre GridLine Typ GP11	914226 GP11
Súprava policových držiakov pre skrine GridLine20-dielne Typ F	940559 F
Prídavná polica pre závesné skrinky Pre šírku skriň / oddielov v G 20	943914 20