

Garant GRIDLINE

**Závesná skriňa na stenu s Celoplechové krídlové dvere, Šírka v G: 30****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	943901 30
GTIN	4062406136130
Trieda položky	9GI

**Popis****Prevedenie:**

Možnosť upevnenia políc v rastri 25 mm. Zadná stena s otvorom  $\square 9 \times 9$  mm v rastri 37 mm na uchytenie háčikov a držiakov Easyfix. Uzamykateľná pomocou 2-zložkovej rukoväti Haptoprene® s cylindrickou zámkom. Na požiadanie je k dispozícii aj s uzavretou zadnou stenou. Káblová priechodka sa nachádza na hornej strane skrinky.

**Rozsah balenia:**

Skrinka s policami a upevňovacím materiálom.

**Povrchová úprava farby:**

Korpus v svetlosivej farbe RAL 7035, dvere v antracitovej farbe RAL 7016, **prášková povrchová úprava.**

**Upozornenie:**

Rôzne steny môžu vyžadovať rôzne upevňovacie materiály. Zákazník by si to mal pred použitím vyjasniť. Jednotlivé police pod č. 943914.

**Technický opis**

Šírka	750 mm
Uzamykací systém elektronický - prestaviteľný	áno

Hĺbka	400 mm
Výška	600 mm
ComfortClose	nie
Hmotnosť	25 kg
Úžitková hĺbka	325 mm
Úžitková šírka	700 mm
Úžitková výška	445 mm
Počet políc	1
Hĺbka v G	16
Šírka v G	30
Hrúbka materiálu	0,9 mm
Nosnosť police/maximálne plošne rozložené zaťaženie prierečka (na kov)	65 kg
Nosnosť skriňového puzdra vnútri	250 kg
Uhol otvárania dvier	250 Stupeň
Raster dierovanej steny Hoffmann	9×9 mm
Prestavenie výšky v mriežke	25 mm
Cylindrický zámok	modulárna zásuvka
Voľba farieb	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Druh produktu	Závesná skriňa na stenu

## Príslušenstvo

Súprava policových držiakov pre skrine GridLine20-dielne Typ F	940559 F
Prídavná polica pre závesné skrinky Pre šírku skríň / oddielov v G 30	943914 30
Pevná úchytka pre GridLine Typ GP11	914226 GP11