

Garant GRIDLINE

Závesná skriňa na stenu s Celoplechové posuvné dvierka, Šírka v G: 60**ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	943905 60
GTIN	4062406136185
Trieda položky	9GI

Popis**Prevedenie:**

Možnosť upevnenia políc v rastru 25 mm. Zadná stena s otvorom $\square 9 \times 9$ mm v rastru 37 mm na uchytenie háčikov a držiakov Easyfix. Uzamykateľná pomocou 2-zložkovej rukoväti Haptoprene® s cylindrickou zámkom. Na požiadanie je k dispozícii aj s uzavretou zadnou stenou. Káblová priechodka sa nachádza na hornej strane skrinky. So stredovou priečkou. Vhodné police c. 943914 vel. 30.

Rozsah balenia:

Skrinka s policami a upevňovacím materiálom.

Povrchová úprava farby:

Korpus v svetlosivej farbe RAL 7035, dvere v antracitovej farbe RAL 7016, **prášková povrchová úprava.**

Upozornenie:

Rôzne steny môžu vyžadovať rôzne upevňovacie materiály. Zákazník by si to mal pred použitím vyjasniť. Jednotlivé police pod č. 943914.

Technický opis

Úžitková šírka	1450 mm
Úžitková výška	463 mm
Počet políc	2
Výška	600 mm
ComfortClose	nie

Hmotnosť	55 kg
Hĺbka	400 mm
Uzamykací systém elektronický - prestaviteľný	áno
Úžitková hĺbka	325 mm
Šírka	1500 mm
Hĺbka v G	16
Šírka v G	60
Hrúbka materiálu	0,9 mm
Nosnosť police/maximálne plošne rozložené zaťaženie priečinka (na kov)	65 kg
Nosnosť skriňového puzdra vnútri	250 kg
Raster dierovanej steny Hoffmann	9×9 mm
Prestavenie výšky v mriežke	25 mm
Cylindrický zámok	modulárna zásuvka
Voľba farieb	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Druh produktu	Závesná skriňa na stenu

Príslušenstvo

Prídavná polica pre závesné skrinky Pre šírku skriň / oddielov v G 30	943914 30
Krytka zámku pre GridLine Typ GP21	914227 GP21
Súprava policových držiakov pre skrine GridLine20-dielne Typ F	940559 F