

Garant GRIDLINE

Závesná skriňa na stenu s Posuvné dvere s priezorom, Šírka v G: 80**ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	943907 80
GTIN	4062406136413
Trieda položky	9GI

Popis**Prevedenie:**

Možnosť upevnenia políc v rastri 25 mm. Zadná stena s otvorom $\square 9 \times 9$ mm v rastri 37 mm na uchytenie háčikov a držiakov Easyfix. Uzamykateľná pomocou 2-zložkovej rukoväti Haptoprene® s cylindrickou zámkom. Na požiadanie je k dispozícii aj s uzavretou zadnou stenou. Káblková priechodka sa nachádza na hornej strane skrinky. So stredovou priečkou. Vhodné police c. 943914 vel. 40.

Rozsah balenia:

Skrinka s policami a upevňovacím materiálom.

Povrchová úprava farby:

Korpus v svetlosivej farbe RAL 7035, dvere v antracitovej farbe RAL 7016, **prášková povrchová úprava.**

Upozornenie:

Rôzne steny môžu vyžadovať rôzne upevňovacie materiály. Zákazník by si to mal pred použitím vyjasniť. Jednotlivé police pod č. 943914.

Technický opis

Výška	600 mm
Hmotnosť	66 kg
Úžitková šírka	1950 mm
Uzamykací systém elektronický - prestaviteľný	áno
Úžitková hĺbka	325 mm

Šírka	2000 mm
Hĺbka	400 mm
Počet políc	2
Úžitková výška	463 mm
ComfortClose	nie
Šírka v G	80
Hĺbka v G	16
Hrúbka materiálu	0,9 mm
Nosnosť police/maximálne plošne rozložené zaťaženie prierečka (na kov)	65 kg
Nosnosť skriňového puzdra vnútri	250 kg
Raster dierovanej steny Hoffmann	9×9 mm
Prestavenie výšky v mriežke	25 mm
Cylindrický zámok	modulárna zásuvka
Voľba farieb	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Druh produktu	Závesná skriňa na stenu

Príslušenstvo

Súprava policových držiakov pre skrine GridLine20-dielne Typ F	940559 F
Prídavná polica pre závesné skrinky Pre šírku skriň / oddielov v G 40	943914 40
Krytka zámku pre GridLine Typ GP21	914227 GP21