


Garant**Regálová skriňa s krídlovými dverami s priezorom, Výška: 2000mm**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	944005 2000
GTIN	4062406136437
Trieda položky	9GI

Popis

Prevedenie:

Možnosť upevnenia políc v rastrí 25 mm.

Osadená regálová skrinka 30 × 11 G.

Dvere sú zosilnené zvnútra a uzamykateľné pomocou 2-zložkovej posuvnej rukoväti

Haptoprene® s cylindrickou zámkou.

Osadenie:

Pocet skladovacích skrin: 30 × Č. 963321 Vel. SB6; 30 × Č. 963321 Vel. SB5; 20 × Č. 963321 Vel. SB4

Rozsah balenia:

Skrinka aj s policami a priehľadnými úložnými boxmi.

Povrchová úprava farby:

Korpus v svetlosivej farbe RAL 7035, dvere v antracitovej farbe RAL 7016, **prášková povrchová úprava.**

Upozornenie:

- **Jednotlivé otvorené úložné boxy pozri č. 963321.**
- **Jednotlivé police, pozri č. 944061, 944065.**

Podľa TÜV GS certifikácia sú všetky skrinky bezpodmienečne zabezpečené proti preklopeniu.

Technický opis

Nosnosť police/maximálne plošne rozložené zaťaženie prierečinka (na kov)	80 kg
Hmotnosť	82 kg
Polohovanie rukoväti	stred
Predné strany skriniek	Krídlové dverka s priezorom
Výška	2000 mm
Šírka	750 mm
Hĺbka	275 mm
Uzamykací systém elektronický - prestaviteľný	áno
Počet políc	9
Úžitková výška	1845 mm
Šírka v G	30
Hĺbka v G	11
Hrúbka materiálu	0,9 mm
Nosnosť skriňového puzdra vnútri	500 kg
Uhol otvárania dvier	250 Stupeň
Prestavenie výšky v mriežke	25 mm
Cylindrický zámok	modulárna zásuvka
Voľba farieb	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Druh produktu	Regálová skriňa

Príslušenstvo

Súprava policových držiakov pre skrine GridLine20-dielne Typ F	940559 F
Pevná úchytka pre GridLine Typ GP11	914226 GP11
Polica do regálových skriň, hĺbka 11G pre šírku skrine v G 30	944061 30
	944065 30

Stupňovitá polica do regálových skříň, hlábka 11G pre šírku skrine v G 30
