

**Garant****Regálová skriňa s celoplechovými krídlovými dverami, Výška: 2000mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	944003 2000
GTIN	4062406136420
Trieda položky	9GI

**Popis****Prevedenie:**

Osadená regálová skrinka 30 × 11 G.

Možnosť upevnenia políc v rastri 25 mm.

Dvere sú zosilnené zvnútra a uzamykateľné pomocou 2-zložkovej posuvnej rukoväti

Haptoprene® s cylindrickou zámkou.

**Osadenie:**

Pocet skladovacích skrin: 30 × Č. 963321 Vel. SB6; 30 × Č. 963321 Vel. SB5; 20 × Č. 963321 Vel. SB4

**Rozsah balenia:**

Skrinka aj s policami a priehľadnými úložnými boxmi.

**Povrchová úprava farby:**

Korpus v svetlosivej farbe RAL 7035, dvere v antracitovej farbe RAL 7016, **prášková povrchová úprava.**

**Upozornenie:**

- **Jednotlivé otvorené úložné boxy pozri č. 963321.**
- **Jednotlivé police, pozri č. 944061, 944065.**

Podľa TÜV GS certifikácia sú všetky skrinky bezpodmienečne zabezpečené proti preklopeniu.

**Technický opis**

Úžitková výška	1845 mm
Počet políc	9
Hĺbka	275 mm
Šírka	750 mm
Predné strany skriniek	Celoplechové krídlové dvierka
Nosnosť police/maximálne plošne rozložené zaťaženie prierečka (na kov)	80 kg
Uzamykací systém elektronický - prestaviteľný	áno
Výška	2000 mm
Hmotnosť	82 kg
Polohovanie rukoväti	stred
Šírka v G	30
Hĺbka v G	11
Hrúbka materiálu	0,9 mm
Nosnosť skriňového puzdra vnútri	500 kg
Uhol otvárania dvier	250 Stupeň
Prestavenie výšky v mriežke	25 mm
Cylindrický zámok	modulárna zásuvka
Voľba farieb	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Druh produktu	Regálová skriňa

## Príslušenstvo

Stupňovitá polica do regálových skriň, hĺbka 11G pre šírku skrine v G 30	944065 30
Pevná úchytka pre GridLine Typ GP11	914226 GP11
Súprava policových držiakov pre skrine GridLine20-dielne Typ F	940559 F
	944061 30

Polica do regálových skříň, hlábka 11G pre šírku skrine v G  
30

---