



## Akumulátorový skrutkovač s príklepom, Typ: M12FIWF12



### ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	074014 M12FIWF12
GTIN	4058546225612
Trieda položky	03L

### Popis

#### Prevedenie:

- **Pevný, výkonný akumulátorový rázový ťahovák FUEL™ s bezkefovým motorom POWERSTATE™ EC.**
- **Dlhá životnosť motora a vysoká energetická účinnosť.**
- **Stabilné kovové teleso prevodovky a ergonomická stredová rukoväť s mäkkou podložkou.**
- **Indikátor nabitia akumulátora.**
- **LED osvetlenie pracovného priestoru.**
- **S chodom vpravo/vľavo a elektronickou reguláciou otáčok.**
- **Elektronika REDLINK PLUS™ – jedinečná správa výkonu.**
- **Ovládanie DRIVE CONTROL™ umožňuje rýchle prepínanie medzi spínacími stupňami s rôznymi nastaveniami počtu otáčok a ťahovacieho momentu.**

S rozperným krúžkom.

#### Výhoda:

Špičkový model FUEL™.

#### Rozsah balenia:

Vrátane 2xLi-Iónový akumulátor, nabíjačka, HD-Box.

### Technický opis

Označenie výrobcu	M12FIWF12-422X
Upínač nástrojov Rozmery	1/2 palec
Hmotnosť	1,1 kg
Nárazová hodnota 3. úroveň	0 - 3200 min <sup>-1</sup>
maximálny krútiaci moment 1. úroveň	339 Nm
Nárazová hodnota 1. úroveň	0 - 1100 min <sup>-1</sup>
Napätie akumulátora	12 V
Upínač nástrojov Profil pohonu	Vonkajší štvorhran
Nárazová hodnota 2. úroveň	0 - 2100 min <sup>-1</sup>
maximálny Ø skrutiek (8,8 - 12,9)	M16
Kapacita akumulátora	2 Ah
Kapacita akumulátora	4 Ah
Balenie	Systémový kufor (HD=Heavy Duty)
maximálne vibrácie podľa EN	1,5 m/s <sup>2</sup>
vhodný akumulátor – dodávateľ/typ akumulátora/napätie	Milwaukee Typ B 12 V
typické použitie	Heavy Duty
Počet obsiahnutých akumulátorov	2
Druh batérie	Li-Ion
Zásobovanie energiou	Prevádzka s akumulátorom
vhodné pre materiál	Ocel
Druh produktu	Skrutkovač s príklepom

## Príslušenstvo

Li-Ion systém M12B4 Typ akumulátora MB12

073815 MB12