



Akumulátorový skrutkovač s príklepom, Typ: M12FIW38



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	074014 M12FIW38
GTIN	4058546225582
Trieda položky	03L

Popis

Prevedenie:

- **Pevný, výkonný akumulátorový rázový ťahovák FUEL™ s bezkefovým motorom POWERSTATE™ EC.**
- **Dlhá životnosť motora a vysoká energetická účinnosť.**
- **Stabilné kovové teleso prevodovky a ergonomická stredová rukoväť s mäkkou podložkou.**
- **Indikátor nabitia akumulátora.**
- **LED osvetlenie pracovného priestoru.**
- **S chodom vpravo/vľavo a elektronickou reguláciou otáčok.**
- **Elektronika REDLINK PLUS™ – jedinečná správa výkonu.**
- **Ovládanie DRIVE CONTROL™ umožňuje rýchle prepínanie medzi spínacími stupňami s rôznymi nastaveniami počtu otáčok a ťahovacieho momentu.**

S rozperným krúžkom.

Výhoda:

Špičkový model FUEL™.

Rozsah balenia:

Vrátane 2xLi-Iónový akumulátor, nabíjačka, HD-Box.

Technický opis

Hmotnosť	1,1 kg
Nárazová hodnota 3. úroveň	0 - 3200 min ⁻¹
Nárazová hodnota 2. úroveň	0 - 2100 min ⁻¹
maximálny krútiaci moment 1. úroveň	339 Nm
typické použitie	Heavy Duty
Napätie akumulátora	12 V
maximálne vibrácie podľa EN	1,5 m/s ²
Balenie	Systémový kufor (HD=Heavy Duty)
Upínač nástrojov Rozmery	3/8 palec
Označenie výrobcu	M12FIW38-422X
Upínač nástrojov Profil pohonu	Vonkajší štvorhran
Kapacita akumulátora	2 Ah
Kapacita akumulátora	4 Ah
Nárazová hodnota 1. úroveň	0 - 1100 min ⁻¹
maximálny Ø skrutiek (8,8 - 12,9)	M16
vhodný akumulátor – dodávateľ/typ akumulátora/napätie	Milwaukee Typ B 12 V
Počet obsiahnutých akumulátorov	2
Druh batérie	Li-Ion
Zásobovanie energiou	Prevádzka s akumulátorom
vhodné pre materiál	Ocel
Druh produktu	Skrutkovač s príklepom

Príslušenstvo

Li-Ion systém M12B4 Typ akumulátora MB12

073815 MB12