



Akumulátorový skrutkovač s príklepom, Typ: M18ONEFF-1



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	074010 M18ONEFF-1
GTIN	4058546029050
Trieda položky	03L

Popis

Prevedenie:

Pevný, **výkonný akumulátorový skrutkovač FUEL™** s **bezkefovým motorom POWERSTATE™ EC**, s dlhou životnosťou motora a vysokou energetickou účinnosťou. Stabilné **kovové teleso prevodovky** a ergonomická **stredová rukoväť s mäkkou podložkou**. Indikátor stavu nabitia akumulátora, LED osvetlenie pracovného priestoru. S chodom vpravo/vľavo a elektronickou reguláciou otáčok. **Elektronika REDLINK PLUS™** – jedinečná správa výkonu:

- **So systémovou komunikáciou medzi pohonom a akumulátorom.**
 - **S ochranou proti preťaženiu pre dlhšiu životnosť akumulátora, motora a prevodovky.**
- Ovládanie DRIVE CONTROL™ umožňuje rýchle prepínanie medzi 4 spínacími stupňami s rôznymi nastaveniami počtu otáčok a ťahovacieho momentu. Prvý **1 palcový akumulátorový rázový ťahovák FUEL™** 18 V na svete poskytuje krútiaci moment až 2033 Nm v kompaktnom rozmere bez potreby použitia káblov alebo stlačeného vzduchu. Integrovaná kontrola počtu úderov zvyšuje reprodukovateľnosť výsledkov zvoleného nastavenia ťahovacieho momentu. S výstupom **High-Output™** akumulátora 8,0 Ah.
- **Individualizácia nastavení nástrojov prostredníctvom aplikácie ONE-KEY™.**
 - **ONE KEY™ Tool Tracker a Security umožňuje okrem iného zobrazenie poslednej polohy zariadenia.**

Prevedenie reklamného textu:

Robustný, **výkonný akumulátorový skrutkovač FUEL™** s **bezkefkovým jednosmerným motorom POWERSTATE™**, dlhou životnosťou motora a vysokou energetickou účinnosťou.

Výhoda:

DRIVE CONTROL™.

Rozsah balenia:

Vrátane 2 × Li-Iónového akumulátora, nabíjačky, HD boxu, spony na opasok.

Upozornenie:

Vhodné náhradné batérie a príslušenstvo nájdete pod číslom 073808.

Technický opis

maximálny krútiaci moment 1. úroveň	530 Nm
Upínač nástrojov Rozmery	1 palec
Nárazová hodnota 4. úroveň	0 - 2500 min ⁻¹
Napätie akumulátora	18 V
Označenie výrobcu	M18ONEFHIWF1-802X
Nárazová hodnota 3. úroveň	0 - 2100 min ⁻¹
Nárazová hodnota 2. úroveň	0 - 1650 min ⁻¹
vhodný akumulátor – dodávateľ/typ akumulátora/napätie	Milwaukee Typ B 18 V
vhodný akumulátor – dodávateľ/typ akumulátora/napätie	Milwaukee typ HB 18 V
Napojenie aplikácie	OneKey
maximálny krútiaci moment 4. úroveň	2033 Nm
Nárazová hodnota 1. úroveň	0 - 1350 min ⁻¹
typické použitie	Heavy Duty
Upínač nástrojov Profil pohonu	Vonkajší štvorhran
maximálny Ø skrutiek (8,8 - 12,9)	M42
maximálny krútiaci moment 2. úroveň	1020 Nm
maximálny krútiaci moment 3. úroveň	1800 Nm
Hmotnosť	5,9 kg
Kapacita akumulátora	8 Ah
Balenie	Systémový kufor (HD=Heavy Duty)
Počet obsiahnutých akumulátorov	2

Druh batérie	Li-Ion
Zásobovanie energiou vhodné pre materiál	Prevádzka s akumulátorom
Druh produktu	Ocel
	Skrutkovač s príklepom

Príslušenstvo

Li-Ion akumulátorHigh Output™ Typ akumulátora MHB8	073810 MHB8
Základná súprava akumulátorovHigh Output™ Typ M18HNRG8	073831 M18HNRG8