

**Garant****Hrubovací brúsny kotúč X-LOCK univerzálny, Ø kotúča x šírka kotúča:  
125X7mm**

## ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	560011 125X7
GTIN	4062406151492
Trieda položky	51M

## Popis

**Prevedenie:**

Rýchla výmena kotúča bez nástrojov so systémom X-LOCK.

Pre **univerzálne použitie** na **INOX, ocel'** a liatinu.

**Špecifikácia:**

**A30R-BF.**

**Upozornenie:**

Hrubovacie rezacie kotúče X-LOCK sú spätne kompatibilné a možno ich použiť aj na bežných uhlových brúskach.

## Technický opis

Ø kotúčov	125 mm
Ø otvora	22,23 mm
Šírka kotúča	7 mm
Séria	System X-LOCK

Brusivo	Normálny korund
Skratka pre brúsivo	A
Špecifikácia	A30R-BF
Podiel železa, síry a chlóru	< 0,1 %
odporúčaný uhol nábehu	20-30 Stupeň
optimalizované pre materiál	INOX
optimalizované pre materiál	Oceľ
maximálna obvodová rýchlosť	80 m/s
Druh produktu	Hrubovací brúsny kotúč

### Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V <sub>c</sub>	Kód ISO
Alu mg	podmienene vhodný		
Oceľ < 900 N/mm <sup>2</sup>	vhodný		
Oceľ < 1400 N/mm <sup>2</sup>	vhodný		
Oceľ < 55 HRC	vhodný		
Oceľ < 60 HRC	vhodný		
Oceľ < 67 HRC	vhodný		
INOX	vhodný		
Ti	vhodný		
GG(G)	podmienene vhodný		
CuZn	podmienene vhodný		
Plast, sklolaminát	podmienene vhodný		
Uni	podmienene vhodný		
suché	vhodný		