



Akumulátorové vrtacie kladivo, Typ: M18FHM



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	075530 M18FHM
GTIN	4058546228392
Trieda položky	03L

Popis

Prevedenie:

- **Robustné vrtacie kladivo s pneumatickou nárazovou jednotkou kladiva.**
- **Kovový kryt prevodovky s vysokou pevnosťou.**
- **Chod doprava / doľava, zastavenie príklepu a elektronika otáčok.**

Akumulátorové kombinované kladivo M18 FUEL™ SDS-MAX s bezkefovým motorom POWERSTATE™. Elektronika REDLINK PLUS™ s novým výstupom High-Output™ akumulátora 12,0 Ah.

Integrovaná technológia **ONE-KEY™** a blokovací spínač na nepretržitú prevádzku. Dlhá antivibračná rukoväť minimalizuje vibrácie.

Výhoda:

Technológia ONE-KEY™.

Rozsah balenia:

Vrátane nabíjačky, 1 × 18 V / 12 Ah akumulátora High-Output, kufríka.

Upozornenie:

Vhodné TK príklepové vrtáky nájdete od č. 787000. Vhodné náhradné akumulátory a nabíjačky nájdete od č. 073808 a č. 073840.

Technický opis

Označenie výrobcu	M18FHM-121C
-------------------	-------------

maximálna nárazová hodnota	2900 min ⁻¹
Upínač nástrojov tvar	SDS Max
Napätie akumulátora	18 V
Kapacita akumulátora	12 Ah
Nárazová energia	11 J
Stopka	SDS Max
Rozsah otáčok	0 - 380 min ⁻¹
maximálne vibrácie podľa EN	9,4 m/s ²
Balenie	Pepravný kufrík
Hmotnosť	10,2 kg
vhodný akumulátor – dodávateľ/typ akumulátora/napätie	Milwaukee Typ B 18 V
vhodný akumulátor – dodávateľ/typ akumulátora/napätie	Milwaukee typ HB 18 V
maximálny Ø špirálovitého vrtáku do betónu	45 mm
Napojenie aplikácie	OneKey
Druh batérie	Li-Ion
Počet obsiahnutých akumulátorov	1
Zásobovanie energiou	Prevádzka s akumulátorom
vhodné pre materiál	murivo
vhodné pre materiál	betón
vhodné pre materiál	Kamen
Druh produktu	Vŕtacie kladivo

Príslušenstvo

TK viacúčelový vrtákdĺhý s upínaním SDS-plus Ø vrtáka 12	787060 12
Li-Ion systém M18B5 Typ akumulátora MB18	073816 MB18
Základná súprava akumulátorovHigh Output™ Typ M18HNRG8	073831 M18HNRG8
Li-Ion systém M18B2 Typ akumulátora MB18	073827 MB18

Li-Ion akumulátorHigh Output™ Typ akumulátora MHB8	073810 MHB8
Akumulátorová nabíjačka Typ M1218C	073840 M1218C
Súprava TK viacúčelových vrtákovdlhé Ø vrtáka 6-12	787055 6-12
Základná súprava akumulátorovHigh Output™ Typ M18HNRG12	073833 M18HNRG12
Základná súprava akumulátorovHigh Output™ Typ akumulátora M18HNRG3	073826 M18HNRG3
Základná súprava akumulátorovHigh Output™ Typ M18HNRG55	073830 M18HNRG55
Súprava TK viacúčelových bitových vrtákov, 1/4 palca (E 6,3) Ø vrtáka 4-10	787057 4-10
Akumulátorová nabíjačka Typ M1218FC	073840 M1218FC
Li-Ion akumulátorHigh Output™ Typ akumulátora MHB3	073808 MHB3
Li-Ion akumulátorHigh Output™ Typ akumulátora MHB55	073809 MHB55
TK viacúčelový vrtákdlhý s upínaním SDS-plus Ø vrtáka 8	787060 8
Základná súprava akumulátorov Typ M18NRG5	073839 M18NRG5
TK viacúčelový vrtákdlhý s upínaním SDS-plus Ø vrtáka 10	787060 10
Súprava TK viacúčelových vrtákov Ø vrtáka 4-10	787050 4-10
Li-Ion akumulátorHigh Output™ Typ akumulátora MHB12	073811 MHB12