



Akumulátorová excentrická brúska s akumulátorom, Typ: M18BOS125



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	077319 M18BOS125
GTIN	4058546221744
Trieda položky	03L

Popis

Prevedenie:

Akumulátorová excentrická brúska M18, 6-úrovňové prednastavenie rýchlosti pre rýchlosť úberu špecifickú pre daný materiál. Nádoba na prach s integrovaným filtrom. 100 % systém kompatibilný s radom výrobkov Milwaukee® M18™. Brúsna podložka s 8 otvormi pre efektívne odsávanie prachu.

Rozsah balenia:

Vrátane 2 × 5,0 Ah li-ion akumulátora, vrečka na prach, odsávacieho adaptéra, 2 × brúsny papier.

Upozornenie:

Vhodný brúsny kotúč so 8 otvormi, výrobok č. 567745 a ABRANET výr. č. 567802.

Technický opis

Miera kmitania	14000 - 24000 min ⁻¹
Zdvih kmitavého obvodu	2,4 mm
Označenie výrobcu	M18BOS125-502B
Ø brúsneho taniera	125 mm
Hmotnosť	1,6 kg
vhodný akumulátor – dodávateľ/typ akumulátora/napätie	Milwaukee Typ B 18 V

Napätie akumulátora	18 V
Zásobovanie energiou	Prevádzka s akumulátorom
Počet obsiahnutých akumulátorov	2
Kapacita akumulátora	5 Ah
Druh batérie	Li-Ion
Balenie	Pepravný kufrík
Druh produktu	Pneumatická excentrická brúska

Príslušenstvo

Li-Ion systém M18B2 Typ akumulátora MB18	073827 MB18
Li-Ion akumulátorHigh Output™ Typ akumulátora MHB8	073810 MHB8
Li-Ion akumulátorHigh Output™ Typ akumulátora MHB55	073809 MHB55
Základná súprava akumulátorov Typ M18NRG5	073839 M18NRG5
Li-Ion akumulátorHigh Output™ Typ akumulátora MHB3	073808 MHB3
Li-Ion systém M18B5 Typ akumulátora MB18	073816 MB18
Základná súprava akumulátorovHigh Output™ Typ akumulátora M18HNRG3	073826 M18HNRG3
Základná súprava akumulátorovHigh Output™ Typ M18HNRG55	073830 M18HNRG55
Li-Ion akumulátorHigh Output™ Typ akumulátora MHB12	073811 MHB12
Základná súprava akumulátorovHigh Output™ Typ M18HNRG12	073833 M18HNRG12
Základná súprava akumulátorovHigh Output™ Typ M18HNRG8	073831 M18HNRG8
Papierový brúsny kotúč so suchým zipsom (A)8-násobné dierovanie Zrnitosť 120	567745 120
Papierový brúsny kotúč so suchým zipsom (A)8-násobné dierovanie Zrnitosť 180	567745 180
Papierový brúsny kotúč so suchým zipsom (A)8-násobné dierovanie Zrnitosť 240	567745 240

Papierový brúsny kotúč so suchým zipsom (A)8-násobné dierovanie Zrnitosť 320	567745 320
Papierový brúsny kotúč so suchým zipsom (A)8-násobné dierovanie Zrnitosť 40	567745 40
Papierový brúsny kotúč so suchým zipsom (A)8-násobné dierovanie Zrnitosť 400	567745 400
Papierový brúsny kotúč so suchým zipsom (A)8-násobné dierovanie Zrnitosť 60	567745 60
Papierový brúsny kotúč so suchým zipsom (A)8-násobné dierovanie Zrnitosť 600	567745 600
Papierový brúsny kotúč so suchým zipsom (A)8-násobné dierovanie Zrnitosť 80	567745 80
Papierový brúsny kotúč so suchým zipsom (A)8-násobné dierovanie Zrnitosť 800	567745 800