

Garant**NC výstružník, bez povlaku, Menovité -Ø DC: 11,63mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

| | |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | 162902 11,63 |
| GTIN | 4062406146207 |
| Trieda položky | 110 |

Popis**Prevedenie:**

Výstružníky ako 162900, vždy v rozmeroch 1/100.

NC-kompatibilné vyhotovenie podobné DIN 212 s rovným Ø stopky na štandardizované upínanie špeciálne v hydraulických expanzných skľučovadlách alebo vysoko presných skľučovadlách. Pre najvyššiu presnosť obvodového hádzania a spoľahlivosť procesu.

Zaobstaranie špeciálnych upínaní nie je potrebné.

S dlhými reznými hranami a ľavotočivou špirálou.

Špecifikácie tolerancie:

Veľkosť 1,01 – 5,5: Výroba a/alebo tolerancia rezania **0/+0,004 mm**.

Veľkosť 5,51 – 12,05: Výroba a/alebo tolerancia rezania **0/+0,005 mm**.

Príklad objednávky:

Požadovaný Ø 6,24 mm – informácie o objednávke: číslo výrobku 162902 6,24.

Dodaný bude výstružník 6,24 mm s toleranciou 0/+0,005 mm.

Dodacia lehota závisí od dostupnosti v sklade alebo max. 1 pracovný týždeň.

Ktorý priemer je potrebný pre požadované lícovanie, nájdete v nasledujúcej tabuľke (strana 219).

Výstružníkomi sú pokryté aj iné lícovania, pretože tolerančné rozmery sa môžu prekrývať.

Upozornenie:

Výstružníky s celočíselným rozmerom a rozmerom 1/10 pre **prispôsobenie H7** pozri č. **162900**.

Výstružníky s priemerom a **podľa údajov** pozri č. **162951**.

Technický opis

| | |
|----------------------------|----------|
| Tolerancia | 0/0,005 |
| Celková dĺžka L | 142 mm |
| Počet rezných hrán Z | 6 |
| Menovité -Ø D _c | 11,63 mm |

| | |
|--|------------------------|
| Dĺžka britov L_c | 41 mm |
| \varnothing stopky D_s | 10 mm |
| Dĺžka výčnelku L_1 | 101 mm |
| Posuv f v oceli $< 750 \text{ N/mm}^2$ | 0,25 mm/ot, |
| Prídavok na vystružovanie v \varnothing orientačná hodnota | 0,1 - 0,2 mm |
| Povrchová úprava | bez povlaku |
| Rezný materiál | HSS E |
| Norma | Výrobná norma |
| Vnútorne chladenie | nie |
| Stopka | DIN 1835 A s h6 |
| Použitie pri type otvoru | pri priechodnom otvore |
| Farebný krúžok | zelená |
| Druh produktu | Výstružník |

Údaje o užívateľovi

| | Zhoda | V_c | Kód ISO |
|------------------------------|-------------------|-------|---------|
| Hliník | vhodný | 20 | N |
| Alu (krátke rezanie) | vhodný | 20 | N |
| Oceľ $< 500 \text{ N/mm}^2$ | vhodný | 15 | P |
| Oceľ $< 750 \text{ N/mm}^2$ | vhodný | 10 | P |
| Oceľ $< 900 \text{ N/mm}^2$ | vhodný | 7 | P |
| Oceľ $< 1100 \text{ N/mm}^2$ | vhodný | 5 | P |
| Oceľ $< 1400 \text{ N/mm}^2$ | podmienene vhodný | 4 | P |
| INOX $< 900 \text{ N/mm}^2$ | vhodný | 5 | M |
| INOX $> 900 \text{ N/mm}^2$ | podmienene vhodný | 5 | M |
| Ti $> 850 \text{ N/mm}^2$ | podmienene vhodný | 5 | S |
| GG(G) | podmienene vhodný | 5 | K |
| CuZn | podmienene vhodný | 13 | N |
| Uni | vhodný | | |

| | |
|---------------|--------|
| Olej | vhodný |
| mokrý maximum | vhodný |