

**Garant****NC výstružník, bez povlaku, Menovitě -Ø DC: 5,99mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | 162902 5,99   |
| GTIN             | 4062406140564 |
| Trieda položky   | 110           |

**Popis****Prevedenie:**

**Výstružníky ako 162900, vždy v rozmeroch 1/100.**

**NC-kompatibilné vyhotovenie** podobné DIN 212 s rovným Ø stopky na štandardizované upínanie špeciálne v hydraulických expanzných skľučovadlách alebo vysoko presných skľučovadlách. Pre najvyššiu presnosť obvodového hádzania a spoľahlivosť procesu.

**Zaobstaranie špeciálnych upínaní nie je potrebné.**

S dlhými reznými hranami a ľavotočivou špirálou.

**Špecifikácie tolerancie:**

Veľkosť 1,01 – 5,5: Výroba a/alebo tolerancia rezania **0/+0,004 mm**.

Veľkosť 5,51 – 12,05: Výroba a/alebo tolerancia rezania **0/+0,005 mm**.

**Príklad objednávky:**

Požadovaný Ø 6,24 mm – informácie o objednávke: číslo výrobku 162902 6,24.

Dodaný bude výstružník 6,24 mm s toleranciou 0/+0,005 mm.

Dodacia lehota závisí od dostupnosti v sklade alebo max. 1 pracovný týždeň.

Ktorý priemer je potrebný pre požadované lícovanie, nájdete v nasledujúcej tabuľke (strana 219).

Výstružníkom sú pokryté aj iné lícovania, pretože tolerančné rozmery sa môžu prekrývať.

**Upozornenie:**

Výstružníky s celočíselným rozmerom a rozmerom 1/10 pre **prispôsobenie H7** pozri č. **162900**.

Výstružníky s priemerom a **podľa údajov** pozri č. **162951**.

**Technický opis**

|   |            |
|---|------------|
| Posuv f v oceli < 750 N/mm <sup>2</sup> | 0,2 mm/ot, |
| Celková dĺžka L                         | 93 mm      |
| Ø stopky D <sub>s</sub>                 | 6 mm       |

|  |                        |
|--|------------------------|
| Menovité -Ø D <sub>c</sub>                       | 5,99 mm                |
| Počet rezných hrán Z                             | 6                      |
| Tolerancia                                       | 0/0,005                |
| Dĺžka britov L <sub>c</sub>                      | 26 mm                  |
| Dĺžka výčnelku L <sub>1</sub>                    | 56 mm                  |
| Prídavok na vystružovanie v Ø orientačná hodnota | 0,1 - 0,2 mm           |
| Povrchová úprava                                 | bez povlaku            |
| Rezný materiál                                   | HSS E                  |
| Norma  | Výrobná norma          |
| Vnútorne chladenie                               | nie                    |
| Stopka   | DIN 1835 A s h6        |
| Použitie pri type otvora                         | pri priechodnom otvore |
| Farebný krúžok                                   | zelená                 |
| Druh produktu                                    | Výstružník             |

## Údaje o užívateľovi

|                               | Zhoda             | V <sub>c</sub> | Kód ISO |
|-------------------------------|-------------------|----------------|---------|
| Hliník                        | vhodný            | 20             | N       |
| Alu (krátke rezanie)          | vhodný            | 20             | N       |
| Oceľ < 500 N/mm <sup>2</sup>  | vhodný            | 15             | P       |
| Oceľ < 750 N/mm <sup>2</sup>  | vhodný            | 10             | P       |
| Oceľ < 900 N/mm <sup>2</sup>  | vhodný            | 7              | P       |
| Oceľ < 1100 N/mm <sup>2</sup> | vhodný            | 5              | P       |
| Oceľ < 1400 N/mm <sup>2</sup> | podmienene vhodný | 4              | P       |
| INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>  | vhodný            | 5              | M       |
| INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>  | podmienene vhodný | 5              | M       |
| Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>    | podmienene vhodný | 5              | S       |
| GG(G)                         | podmienene vhodný | 5              | K       |
| CuZn                          | podmienene vhodný | 13             | N       |

|               |        |
|---------------|--------|
| Uni           | vhodný |
| Olej          | vhodný |
| mokrý maximum | vhodný |