



## Akumulátorová uhlová brúska 18 V, Typ: M18FLAG



### ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	077135 M18FLAG
GTIN	4058546220600
Trieda položky	03L

### Popis

#### Prevedenie:

**Akumulátorová** obojručná uhlová brúska, Ø 230 mm. Vyhotovenie so spínačom mŕtveho muža a ochranou pred opätovným spustením.

Najnovšia generácia bezkefového motora POWERSTATE™. (poháňaný iba balením akumulátorov 18 V/12 Ah High Output™)

#### Rozsah balenia:

Vrátane Li-Iónového akumulátora 1× 18 V / 12 Ah **High Output™**, nabíjačky M12-18 FC, ochranného krytu, bočnej rukoväte AVS, rýchlopínacej matice Fixtec, 2 × vymeniteľnej mriežky ochrany proti prachu, prepravného kufríka.

### Technický opis

maximálna hĺbka separácie	65 mm
Kapacita akumulátora	12 Ah
vhodný akumulátor – dodávateľ/typ akumulátora/napätie	Milwaukee Typ B 18 V
vhodný akumulátor – dodávateľ/typ akumulátora/napätie	Milwaukee typ HB 18 V
maximálne otáčky	6600 min <sup>-1</sup>
Označenie výrobcu	M18FLAG230XPDB-121C
Napätie akumulátora	18 V
Hmotnosť	5,2 kg

maximálne vibrácie podľa EN	8,7 m/s <sup>2</sup>
Blokovanie opätovného nábehu	áno
maximálny Ø kotúčov	230 mm
Zvláštnosť	Spínač mŕtveho muža (bezpečnostný spínač)
Zvláštnosť	FIXTEC
Druh batérie	Li-Ion
Počet obsiahnutých akumulátorov	1
Balenie	Pepravný kufrík
Zásobovanie energiou	Prevádzka s akumulátorom
Druh produktu	Uhlová brúska

## Príslušenstvo

Li-Ion akumulátorHigh Output™ Typ akumulátora MHB55	073809 MHB55
Li-Ion systém M18B5 Typ akumulátora MB18	073816 MB18
Li-Ion akumulátorHigh Output™ Typ akumulátora MHB12	073811 MHB12
Základná súprava akumulátorovHigh Output™ Typ M18HNRG55	073830 M18HNRG55
Li-Ion akumulátorHigh Output™ Typ akumulátora MHB3	073808 MHB3
Základná súprava akumulátorovHigh Output™ Typ M18HNRG12	073833 M18HNRG12
Li-Ion akumulátorHigh Output™ Typ akumulátora MHB8	073810 MHB8
Základná súprava akumulátorov Typ M18NRG5	073839 M18NRG5
Li-Ion systém M18B2 Typ akumulátora MB18	073827 MB18
Základná súprava akumulátorovHigh Output™ Typ akumulátora M18HNRG3	073826 M18HNRG3
Základná súprava akumulátorovHigh Output™ Typ M18HNRG8	073831 M18HNRG8