



## Uhlová brúska GWX, Typ: 14-125



### ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	077050 14-125
GTIN	3165140962322
Trieda položky	03C

### Popis

#### Prevedenie:

- **Jednoducho a rýchlo: Rýchle a jednoduché: Jednoduchá výmena príslušenstva uhlovej brúsky bez straty dielov a prídavných nástrojov.**
- **Ďalší kľúč už nie je potrebný.**
- **Komplexné: Veľký výber uhlových brúsok a príslušenstva s plnou spätnou kompatibilitou.**
- **Maximálne pohodlie vďaka 100% beznástrojovej a rýchlej výmene príslušenstva.**
- **Spoločiteľ: Pomocou inovatívneho systému X-LOCK už nie je možné nesprávne nainštalovať príslušenstvo, ktoré je spojené so smerom otáčania. Maximálna ochrana používateľa vďaka akustickému signálu pri správnej inštalácii.**
- **Čistá práca bez nepríjemných škrabancov! Menej výrazné a menšie stopy po brúsení s uhlovými brúskami X-LOCK.**

Uhlová brúska 125 mm s motorom 1 400 W. **Systém X-Lock.**

#### Rozsah balenia:

Vrátane prídavnej rukoväte, ochranného krytu a kartónu.

### Technický opis

Zvláštnosť	Pozvoľný štart
Príkion	1400 W
maximálny Ø kotúčov	125 mm
Blokovanie opätovného nábehu	áno

Označenie výrobcu	GWX 14-125
Hmotnosť	2,3 kg
Rozsah otáčok	11000 min <sup>-1</sup>
Balenie	Kartón
Zásobovanie energiou	Sietová prevádzka
Séria	Systém X-LOCK
Druh produktu	Uhlová brúska