



Uhlová brúska GWX, Typ: 19-125S



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	077050 19-125S
GTIN	3165140962490
Trieda položky	03C

Popis

Prevedenie:

- **Jednoducho a rýchlo: Rýchle a jednoduché: Jednoduchá výmena príslušenstva uhlovej brúsky bez straty dielov a prídavných nástrojov.**
- **Ďalší kľúč už nie je potrebný.**
- **Komplexné: Veľký výber uhlových brúsok a príslušenstva s plnou spätnou kompatibilitou.**
- **Maximálne pohodlie vďaka 100% beznástrojovej a rýchlej výmene príslušenstva.**
- **Spoločiteľ: Pomocou inovatívneho systému X-LOCK už nie je možné nesprávne nainštalovať príslušenstvo, ktoré je spojené so smerom otáčania. Maximálna ochrana používateľa vďaka akustickému signálu pri správnej inštalácii.**
- **Čistá práca bez nepríjemných škrabancov! Menej výrazné a menšie stopy po brúsení s uhlovými brúskami X-LOCK.**

Uhlová brúska 125 mm s motorom 1 900 W. **Systém X-Lock.**

Rozsah balenia:

Vrátane prídavnej rukoväte kontroly vibrácií, ochranného krytu a kartónu.

Technický opis

maximálny Ø kotúčov	125 mm
Označenie výrobcu	GWX 19-125 S
Príkion	1900 W
Hmotnosť	2,5 kg

Rozsah otáčok	2800 - 11500 min ⁻¹
Blokovanie opätovného nábehu	áno
Zvláštnosť	variabilné otáčky; Kickback Control
Balenie	Kartón
Zásobovanie energiou	Sietová prevádzka
Séria	Systém X-LOCK
Druh produktu	Uhlová brúska