



Jadrová vrtačka, Typ: MAB455



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	076535 MAB455
GTIN	4250187506369
Trieda položky	07E

Popis

Prevedenie:

- Integrovaný vnútorný mazací systém, magnetický indikátor na monitorovanie magnetickej prídržnej sily.
- Integrovaná nádrž na rezný olej, kompletne vedenie káblov v puzdre.
- Prevodovka v olejovej vani.

Robustná magnetická jadrová vrtačka pre všetky typy materiálov. S držiakom nástrojov MK2, **bezklúčovým rýchlovýmenným systémom vrtania. Vrátane jadrového vrtáka Ø 14/18/22 mm**, hĺbka rezu 30 mm.

Rozsah balenia:

Vrátane kufríka, upínača jadrového vrtáka, kolíka vyhadzovača jadrového vrtáka, bezpečnostnej reťaze, **magnetického háku na triesky**, mazacieho systému a nástroja obsluhy.

Upozornenie:

- **Jednotlivé vrtačky nájdete pod číslami 118780 až 118825.**
- **Jednotlivé vrtačky s automatickým posuvom, vákuovou upínacou doskou a upínacími zariadeniami na rúry na požiadanie.**
- **Jadrové vrtačky na stlačený vzduch s normou ATEX na vyžiadanie.**

Technický opis

Šírka	175 mm
Pracovný zdvih	160 mm
Upínač nástrojov Rozmery	19 mm Weldon
maximálny Ø špirálovitého vrtáku do ocele	18 mm
Maximálny Ø jadrového vrtania do ocele	40 mm
Rozsah otáčok 2. stupeň	450 min ⁻¹
Príkon	1150 W
Hmotnosť	13 kg
Šírka magnetického podstavca	168 mm
Výška	440 mm
Rozsah otáčok 1. stupeň	250 min ⁻¹
Dĺžka magnetického podstavca	84 mm
Dĺžka	295 mm
Označenie výrobcu	MAB455
Upínač nástrojov tvar	MK2
Zásobovanie energiou	Sietová prevádzka
Balenie	Pepravný kufrík
Druh produktu	Jadrová vrtačka

Príslušenstvo

Jadrový vrták TKHÍbka rezu 30 mm Ø DC 17	118780 17
Jadrový vrták TKHÍbka rezu 30 mm Ø DC 21	118780 21
Jadrový vrták TKHÍbka rezu 30 mm Ø DC 16	118780 16
Jadrový vrták TKHÍbka rezu 30 mm Ø DC 25	118780 25
Jadrový vrták TKHÍbka rezu 30 mm Ø DC 15	118780 15
Jadrový vrták TKHÍbka rezu 30 mm Ø DC 19	118780 19
Jadrový vrták TKHÍbka rezu 30 mm Ø DC 20	118780 20
Súprava korunkových vrtákov HSS	118825

Jadrový vrták TKHÍbka rezu 30 mm Ø DC 26	118780 26
Jadrový vrták TKHÍbka rezu 30 mm Ø DC 23	118780 23
Jadrový vrták TKHÍbka rezu 30 mm Ø DC 22	118780 22
Jadrový vrták TKHÍbka rezu 30 mm Ø DC 24	118780 24
Jadrový vrták TKHÍbka rezu 30 mm Ø DC 14	118780 14
Jadrový vrták TKHÍbka rezu 30 mm Ø DC 18	118780 18