



Jadrová vrtačka, Typ: MABASIC200



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	076535 MABASIC200
GTIN	4250187506604
Trieda položky	07E

Popis

Prevedenie:

- Integrovaný vnútorný mazací systém, magnetický indikátor na monitorovanie magnetickej prídržnej sily.
- Integrovaná nádrž na rezný olej, kompletne vedenie káblov v puzdre.
- Prevodovka v olejovej vani.

Jednostupňová magnetická jadrová vrtačka na vrty s \varnothing do 32 mm. S 19 mm upínaním Weldon (3/4 palca).

Rozsah balenia:

Vrátane kufríka, upínača jadrového vrtáka, kolíka vyhadzovača jadrového vrtáka, bezpečnostnej reťaze, mazacieho systému a nástroja obsluhy.

Upozornenie:

- Jednotlivé vrtačky nájdete pod číslami 118780 až 118825.
- Jednotlivé vrtačky s automatickým posuvom, vákuovou upínacou doskou a upínacími zariadeniami na rúry na požiadanie.
- Jadrové vrtačky na stlačený vzduch s normou ATEX na vyžiadanie.

Technický opis

Hmotnosť	12 kg
Príkonnosť	900 W
Šírka magnetického podstavca	168 mm
maximálny Ø špirálovitého vrtáku do ocele	13 mm
Dĺžka	260 mm
maximálne otáčky 1. stupeň	450 min ⁻¹
Výška	360 mm
Pracovný zdvih	160 mm
Označenie výrobcu	MABASIC200
Maximálny Ø jadrového vrtania do ocele	32 mm
Šírka	160 mm
Dĺžka magnetického podstavca	84 mm
Upínač nástrojov Rozmery	19 mm Weldon
Zásobovanie energiou	Sietová prevádzka
Balenie	Pepravný kufrík
Druh produktu	Jadrová vŕtačka

Príslušenstvo

Jadrový vrták TKHÍbka rezu 30 mm Ø DC 15	118780 15
Jadrový vrták TKHÍbka rezu 30 mm Ø DC 22	118780 22
Jadrový vrták TKHÍbka rezu 30 mm Ø DC 16	118780 16
Jadrový vrták TKHÍbka rezu 30 mm Ø DC 20	118780 20
Jadrový vrták TKHÍbka rezu 30 mm Ø DC 17	118780 17
Jadrový vrták TKHÍbka rezu 30 mm Ø DC 18	118780 18
Jadrový vrták TKHÍbka rezu 30 mm Ø DC 26	118780 26
Jadrový vrták TKHÍbka rezu 30 mm Ø DC 21	118780 21
Súprava korunkových vrtákov HSS	118825
Jadrový vrták TKHÍbka rezu 30 mm Ø DC 25	118780 25

Jadrový vrták TKHÍbka rezu 30 mm Ø DC 14	118780 14
Jadrový vrták TKHÍbka rezu 30 mm Ø DC 24	118780 24
Jadrový vrták TKHÍbka rezu 30 mm Ø DC 23	118780 23
Jadrový vrták TKHÍbka rezu 30 mm Ø DC 19	118780 19