

**TK vrták príklepový SDS-max, Ø×celková dĺžka: 40X920mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	789204 40X920
GTIN	3165140565868
Trieda položky	76K

Popis**Prevedenie:****Špeciálna geometria karbidovej dosky pre dlhšiu životnosť.**

TARGET TIP TECHNOLOGY – ostrejšie zahnutý hrot: Presné vrtanie, žiadne kĺzanie na povrchu, agresívnejšie v betónárskej oceli a vyššia rýchlosť vrtania. S certifikátom PGM, ktorý potvrdzuje otvory vyvrtané presne na hmoždinky, ako aj na chemické a mechanické kotvy. Veľký otvor na prach z vrtania na jeho odvádzanie, čím sa zníži trenie.

Vrtacia hlava so štvorcovým prierezom od priemeru 16 mm.

Použitie:

Na vrtanie betónu, prírodného kameňa a muriva.

Upozornenie:

Generácia SDS-max-7 s uloženými reznými hranami z tvrdokovu, spájkovanými.

Technický opis

Celková dĺžka	920 mm
Ø	40 mm
Dĺžka špirály	800 mm
Rezný materiál	HM
Použitie s nárazom/žiadny náraz	Príklepové vrtanie
Stopka	SDS Max
Druh produktu	Vrták do muriva

