



Stereomikroskop, Typ: EZ4W16



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	491750 EZ4W16
GTIN	7630003590678
Trieda položky	49B

Popis

Prevedenie:

Mikroskop StereoZoom pre výkonné a ostré obrazy s vysokým rozlíšením. Veľkosti otočných regulátorov prispôsobené podľa snímacej tvarovacej formy, ako aj ich nastaviteľný počet chodov umožňujú nepretržitú prevádzku bez únavy. Vzdialenosť očí s možnosťou samostatného nastavenia.

Fóliová klávesnica, 3 metódy osvetlenia možné navoliť pomocou 5 svetelných diód.

- **Integrovaná 5-megapixelová kamera CMOS HD.**
- **Bezdrôtový prenos údajov prostredníctvom siete WLAN pomocou bezplatnej aplikácie Leica AirLab (systémové požiadavky: Android verzie 4.1 a vyššej, iOS verzia 7.0 a vyššej). Prostredníctvom aplikácie Leica AirLab je možné nastaviť kameru, zhotovovať snímky a merania, komentovať ich a odosielať e-mailom. Ďalej je možné obrázky ukladať do priečinkov s fotografiami a pridávať ich do sociálnych sietí.**
- **Súčasný prístup ku kamere pre viacerých používateľov.**
- **Ďalšie výstupy HDMI, USB 2.0 a Ethernet.**
- **Integrovaný slot na kartu SD.**

Leica EZ4W s otvoreným tubusom a vymeniteľnými okulármi. Pomocou okulárov 16×/15B je možné dokumentovať obrázky s až 56-násobným zväčšením.

Rozsah balenia:

2× okulár 16×/15B.

Zvláštne príslušenstvo:

Okulár 10x/20B.

Technický opis

Dopadajúce svetlo	3 voliteľné metódy: Maximálny jas s 5 LED diódami, šikmé osvetlenie s 3 LED diódami, plochý pruh svetla s 2 LED diódami
Prevádzková vzdialenosť	100 mm
Osvetľovací systém LED	Vstavaný, osvetlenie a presvetlenie nezávislé alebo kombinovateľne nastaviteľné
ovládateľné osvetlenie	áno
Zväčšenie (x-násobne)	12 - 56
Pozorovací uhol	60 Stupeň
Optický systém	10° Greenough parfokal
Hmotnosť	6,3 kg
Priblíženie	4,4:1
Ø zorného poľa	4,3 - 18,8 mm
Zásobovanie energiou	Sietová prevádzka
Druh produktu	Stereomikroskop