

**KERN****Stereomikroskop OZL, Typ: OZL465****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	491737 OZL465
GTIN	4045761207516
Trieda položky	49M

**Popis****Prevedenie:**

Cenovo výhodný binokulárny stereomikroskop na jednoduché sledovanie mechanických komponentov, dosiek plošných spojov a povrchov. Optický systém Greenough pre najlepšiu kvalitu obrazu. Optimálne osvetlenie vďaka plynule stmievateľnému LED dopadajúcemu svetlu a presvetleniu. Vzďialenosť očí 55 – 75 mm s možnosťou samostatného nastavenia. Tubus so sklonom 45°. Objektív so zoomom na plynulé zväčšovanie v rozsahu 7 – 45x. Vyrovnanie dioptrií nastaviteľné na oboch stranách pre bezúnavový a ostrý obraz.

Rovnomerné osvetlenie bez vrhania tienov vďaka integrovanému kruhovému osvetleniu.

**Rozsah balenia:**

Ochranný kryt proti prachu, očné.

**Technický opis**

Priblíženie	0,7–4,5x
Ø zorného poľa	28,6 mm
Zväčšenie (x-násobne)	7 - 45
Prevádzková vzdialenosť	105 mm

Okulár	HWF 10×
Zásobovanie energiou	Sietová prevádzka
Druh produktu	Stereomikroskop