

Súprava meracích nástrojov, Počet nástrojov: 7**ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	952070 7
GTIN	2050002004061
Trieda položky	91A

Popis**Prevedenie:**

Bežné sortimenty náradia v dvojfarebnej vložke z tvrdej PE peny. Pena s uzatvorenými pórmí je odolná proti oleju a nenasáva žiadne kvapaliny. **Krycia vrstva antracitová**, spodná sivá **kontrastná farba** signalizuje chýbajúce náradie.

Rozsah balenia:

Vložka z tvrdennej peny prázdna c. 952001 vel. 952070: 1 ks
Digitálne posuvné meradlo GARANT c. 412680 vel. 150: 1 ks
Strmeňový mikrometer GARANT č. 420402 vel. 0 – 25: 1 ks
Plochý uholník GARANT c. 450010 vel. 150 × 100: 1 ks
Tvrdokovová rysovacia ihla HOLEX Č. 458800 vel. HM: 1 ks
Ocelové meradlo GARANT c. 461770 vel. 300: 1 ks
Zvinovací pásový meter GARANT c. 462210 vel. 3: 1 ks
Plastový skladací meter WIHA c. 466200 vel. 2: 1 ks

Technický opis

Hĺbka v G	16
Šírka	200 mm
Hmotnosť	1,65 kg
Počet nástrojov	7
Hĺbka	400 mm

Šírka v G	8
Prevedenie	s meradlom
Textúra tvrdej peny LD45, hrúbka	30 mm
Stupeň naplnenia zásuvky v G	8×16
Druh produktu	Vložka z tvrdennej peny

Príslušenstvo

Digitálne posuvné meradloIP54 s dátovým výstupom Rozsah merania 150	412680 150
Oceľové meradlo, nerezové Dĺžka 300	461770 300
Vlasový uholník kalený, ploché prevedenie nehrdzavejúci, presnosť 00 Dĺžka ramien 150X100	450010 150X100
Zvinovací meter s priezorom Dĺžka pásu 3	462210 3
Plastový skladací meter Dĺžka 2	466200 2
Vložka z tvrdennej peny pre súpravy náradia Vhodný pre sadu vložiek s tvrdennej peny 952070	952001 952070
Strmeňový mikrometer Rozsah merania 0-25	420402 0-25
Rovná tvrdokovová rysovacia ihla Typ	458800