

Garant**Súprava strmeňových mikrometrov, Počet nástrojov: 4****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	952095 4
GTIN	4062406152154
Trieda položky	91A

Popis**Prevedenie:**

Bežné sortimenty náradia v dvojfarebnej vložke z tvrdej PE peny. Pena s uzatvorenými pórmí je odolná proti oleju a nenasáva žiadne kvapaliny. **Krycia vrstva antracitová**, spodná sivá **kontrastná farba** signalizuje chýbajúce náradie.

Rozsah balenia:

Vložka z tvrdennej peny prázdna c. 952001 vel. 952095: 1 ks

Odchýlkomer GARANT Č. 420402 Vel. 0–25; 25–50; 50–75; 75–100: 1 ks

Technický opis

Hmotnosť	1,644 kg
Hĺbka v G	16
Počet nástrojov	4
Šírka	250 mm
Hĺbka	400 mm
Šírka v G	10
Prevedenie	s meradlom
Textúra tvrdej peny LD45, hrúbka	30 mm

Stupeň naplnenia zásuvky v G	10×16
Druh produktu	Vložka z tvrdenej peny

Príslušenstvo

Strmeňový mikrometer Rozsah merania 25-50	420402 25-50
Strmeňový mikrometer Rozsah merania 0-25	420402 0-25
Vložka z tvrdenej peny pre súpravy náradia Vhodný pre sadu vložiek s tvrdenej peny 952095	952001 952095
Strmeňový mikrometer Rozsah merania 75-100	420402 75-100
Strmeňový mikrometer Rozsah merania 50-75	420402 50-75