

Garant**Súprava očkových kľúčov s otvoreným koncom/račňou, Počet nástrojov: 7****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky

952315 7

GTIN

Trieda položky

91A

Popis**Prevedenie:**

Bežné sortimenty náradia v dvojfarebnej vložke z tvrdej PE peny. Pena s uzatvorenými pórmí je odolná proti oleju a nenasáva žiadne kvapaliny. **Krycia vrstva antracitová**, spodná sivá **kontrastná farba** signalizuje chýbajúce náradie.

Rozsah balenia:

Vložka z tvrdennej peny prázdna c. 952001 vel. 952315: 1 ks

Súprava vidlicových/racnových očkových kľúčov GARANT c. 614800 vel. 8; 9; 10; 11; 13; 14; 16: 1 ks

Technický opis

Šírka v G

6

Počet nástrojov

7

Hĺbka v G

10

Šírka

150 mm

Hĺbka

250 mm

Prevedenie

s maticovým kľúcom
(očkový a otvorený kľúč)

Hmotnosť

0,616 kg

Textúra tvrdej peny LD45, hrúbka	30 mm
Stupeň naplnenia zásuvky v G	6×10
Druh produktu	Vložka z tvrdenej peny

Príslušenstvo

Otvorený / očkový kľúč s račnou Rozmer cez steny 10	614800 10
Vložka z tvrdenej peny pre súpravy náradia Vhodný pre sadu vložiek s tvrdenej peny 952315	952001 952315
Otvorený / očkový kľúč s račnou Rozmer cez steny 9	614800 9
Otvorený / očkový kľúč s račnou Rozmer cez steny 11	614800 11
Otvorený / očkový kľúč s račnou Rozmer cez steny 16	614800 16
Otvorený / očkový kľúč s račnou Rozmer cez steny 13	614800 13
Otvorený / očkový kľúč s račnou Rozmer cez steny 8	614800 8
Otvorený / očkový kľúč s račnou Rozmer cez steny 14	614800 14