


Garant GRIDLINE

**Súprava deliacích líšt s drážkami/dělicích priečok, 20×16G, Výška čela zásuviek / typ: 125/3****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	950220 125/3
GTIN	4062406193287
Trieda položky	9GB

**Popis****Prevedenie:**

Okrajové lišty, drážkované deliace lišty a deliace priečky z plastu. Drážkované deliace lišty sa bezpečne pripnú do priehlbín v zásuvke. Priečky sa zasunú do drážkovaných deliacich líšt. Deliaci materiál vyplní celú zásuvku 20 × 16 G.

**Vhodné pre:**

Zásuvky 20 × 16 G.

**Obsah:**

Súprava okrajových líšt C. 951560: 1 × Veľ. 125

Drážkované deliace lišty C. 951510: 4 × Veľ. 125

Zásuvná oddelovacia stena C. 951741: 20 × Veľ. 125

**Technický opis**

vhodné pre zásuvky úžitkovej dĺžky	400 mm
vhodné pre výšku čela zásuvky	125 mm
vhodné pre zásuvky úžitkovej šírky	500 mm
Zásuvka Úžitková plocha v G	20×16
vhodné pre zásuvky Úžitková hĺbka v G	16
vhodné pre zásuvky Úžitková šírka v G	20
Výška	100 mm

Hmotnosť	1,64 kg
Atribút Názov produktu	20×16G
Druh produktu	Deliaca stena do zásuvky

## Príslušenstvo

Okrajové lišty s drážkami, 2-dielna súpravaHĺbka 16G vhodné pre výšku čela zásuvky 125	951560 125
Násuvné deliace steny,Šírka 4G vhodné pre výšku čela zásuvky 125	951741 125
Drážkované deliace lištyHĺbka 16G vhodné pre výšku čela zásuvky 125	951510 125