


Garant GRIDLINE

Súprava deliacích líšt s drážkami/dělicích priečok, 20×16G, Výška čela zásuviek / typ: 125/2**ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	950220 125/2
GTIN	4062406193263
Trieda položky	9GB

Popis**Prevedenie:**

Okrajové lišty, drážkované deliace lišty a deliace priečky z plastu. Drážkované deliace lišty sa bezpečne pripnú do priehlbín v zásuvke. Priečky sa zasunú do drážkovaných deliacich líšt. Deliaci materiál vyplní celú zásuvku 20 × 16 G.

Vhodné pre:

Zásuvky 20 × 16 G.

Obsah:

Súprava okrajových líšt C. 951560: 1 × Veľ. 125
Drážkované deliace lišty C. 951510: 4 × Veľ. 125
Zásuvná oddelovacia stena C. 951741: 15 × Veľ. 125

Technický opis

Zásuvka Úžitková plocha v G	20×16
vhodné pre výšku čela zásuvky	125 mm
vhodné pre zásuvky úžitkovej šírky	500 mm
vhodné pre zásuvky úžitkovej dĺžky	400 mm
vhodné pre zásuvky Úžitková šírka v G	20
Výška	100 mm
vhodné pre zásuvky Úžitková hĺbka v G	16

Hmotnosť	1,518 kg
Atribút Názov produktu	20×16G
Druh produktu	Deliaca stena do zásuvky

Príslušenstvo

Okrajové lišty s drážkami, 2-dielna súpravaHĺbka 16G vhodné pre výšku čela zásuvky 125	951560 125
Násuvné deliace steny,Šírka 4G vhodné pre výšku čela zásuvky 125	951741 125
Drážkované deliace lištyHĺbka 16G vhodné pre výšku čela zásuvky 125	951510 125