

Garant GRIDLINE

**Súprava deliacích líšt s drážkami/délicích priečok, 26×20G, Výška čela zásuviek / typ: 125/1****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	950370 125/1
GTIN	4062406152888
Trieda položky	9GB

**Popis****Prevedenie:**

Okrajové lišty, drážkované deliace lišty a deliace priečky z plastu. Drážkované deliace lišty sa bezpečne pripnú do priehlbín v zásuvke. Priečky sa zasunú do drážkovaných deliacich líšt. Deliaci materiál vyplní celú zásuvku 26 × 20 G.

**Vhodné pre:**

Zásuvky 26 × 20 G.

**Obsah:**

Súprava okrajových líšt C. 951570: 1 × Veľ. 125  
Drážkované deliace lišty C. 951520: 4 × Veľ. 125  
Zásuvná oddelovacia stena 5G C. 951751: 11 × Veľ. 125  
Zásuvná oddelovacia stena 6G C. 951761: 2 × Veľ. 125

**Technický opis**

vhodné pre výšku čela zásuvky	125 mm
Zásuvka Úžitková plocha v G	26×20
Výška	100 mm
vhodné pre zásuvky úžitkovej šírky	650 mm
vhodné pre zásuvky úžitkovej dĺžky	500 mm
vhodné pre zásuvky Úžitková hĺbka v G	20
vhodné pre zásuvky Úžitková šírka v G	26

Hmotnosť	1,904 kg
Atribút Názov produktu	26x20G
Druh produktu	Deliaca stena do zásuvky

## Príslušenstvo

Drážkované deliace lištyHĺbka 20G vhodné pre výšku čela zásuvky 125	951520 125
Násuvné deliace steny,Šírka 5G vhodné pre výšku čela zásuvky 125	951751 125
Okrajové lišty s drážkami, 2-dielna súpravaHĺbka 20G vhodné pre výšku čela zásuvky 125	951570 125
Násuvné deliace steny,Šírka 6G vhodné pre výšku čela zásuvky 125	951761 125