

HOLEX**Súprava obojstranných otvorených kľúčov, Počet nástrojov: 12****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	952535 12
GTIN	4062406152642
Trieda položky	91A

Popis**Prevedenie:**

Bežné sortimenty náradia v dvojfarebnej vložke z tvrdej PE peny. Pena s uzatvorenými pórmí je odolná proti oleju a nenasáva žiadne kvapaliny. **Krycia vrstva antracitová**, spodná sivá **kontrastná farba** signalizuje chýbajúce náradie.

Rozsah balenia:

Vložka z tvrdennej peny prázdna c. 952001 vel. 952535: 1 ks

HOLEX obojstranný otvorený kľúč c. 610960 vel. 12 (6×7; 8×9; 10×11; 12×13; 14×15; 16×17; 18×19; 20×22; 21×23; 24×26; 27×32; 30×34): 1 ks

Technický opis

Hĺbka v G	24
Šírka v G	10
Šírka	250 mm
Hĺbka	600 mm
Počet nástrojov	12
Prevedenie	s maticovým kľúcom (ockový a otvorený kľúč)
Hmotnosť	2,808 kg
Textúra tvrdej peny LD45, hrúbka	30 mm

Stupeň naplnenia zásuvky v G	10x24
Druh produktu	Vložka z tvrdenej peny

Príslušenstvo

Obojstranný otvorený kľúč Rozmery kľúčov 12X13	610950 12X13
Vložka z tvrdenej peny pre súpravy náradia Vhodný pre sadu vložiek s tvrdenej peny 952535	952001 952535
Obojstranný otvorený kľúč Rozmery kľúčov 24X26	610950 24X26
Obojstranný otvorený kľúč Rozmery kľúčov 20X22	610950 20X22
Obojstranný otvorený kľúč Rozmery kľúčov 14X15	610950 14X15
Obojstranný otvorený kľúč Rozmery kľúčov 18X19	610950 18X19
Obojstranný otvorený kľúč Rozmery kľúčov 8X9	610950 8X9
Obojstranný otvorený kľúč Rozmery kľúčov 30X34	610950 30X34
Obojstranný otvorený kľúč Rozmery kľúčov 21X23	610950 21X23
Obojstranný otvorený kľúč Rozmery kľúčov 10X11	610950 10X11
Obojstranný otvorený kľúč Rozmery kľúčov 27X32	610950 27X32
Obojstranný otvorený kľúč Rozmery kľúčov 16X17	610950 16X17
Obojstranný otvorený kľúč Rozmery kľúčov 6X7	610950 6X7
Súprava obojstranných otvorených kľúčov Počet kľúčov 12	610960 12