


Garant GRIDLINE

Súprava deliacích líšt s drážkami/délicích priečok, 36×20G, Výška čela zásuviek / typ: 125/1**ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	950420 125/1
GTIN	4062406153014
Trieda položky	9GB

Popis**Prevedenie:**

Okrajové lišty, drážkované deliace lišty a deliace priečky z plastu. Drážkované deliace lišty sa bezpečne pripnú do priehlbín v zásuvke. Priečky sa zasunú do drážkovaných deliacich líšt. Deliaci materiál vyplní celú zásuvku 36 × 20 G.

Vhodné pre:

Zásuvky 36 × 20 G.

Obsah:

Súprava okrajových líšt C. 951570: 1 × Veľ. 125

Drážkované deliace lišty C. 951520: 5 × Veľ. 125

Zásuvná oddelovacia stena 6G C. 951761: 12 × Veľ. 125

Technický opis

Zásuvka Úžitková plocha v G	36×20
vhodné pre výšku čela zásuvky	125 mm
Výška	100 mm
vhodné pre zásuvky úžitkovej šírky	900 mm
vhodné pre zásuvky Úžitková šírka v G	36
vhodné pre zásuvky úžitkovej dĺžky	500 mm
vhodné pre zásuvky Úžitková hĺbka v G	20

Hmotnosť	2,217 kg
Atribút Názov produktu	36x20G
Druh produktu	Deliaca stena do zásuvky

Príslušenstvo

Násuvné deliace steny, Šírka 6G vhodné pre výšku čela zásuvky 125	951761 125
Drážkované deliace lišty Hĺbka 20G vhodné pre výšku čela zásuvky 125	951520 125
Okrajové lišty s drážkami, 2-dielna súprava Hĺbka 20G vhodné pre výšku čela zásuvky 125	951570 125