


**Súprava očkových klúčov, Počet nástrojov: 20****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	952505 20
GTIN	4062406153069
Trieda položky	91A

Popis**Prevedenie:**

Bežné sortimenty náradia v dvojfarebnej vložke z tvrdej PE peny. Pena s uzatvorenými pórmí je odolná proti oleju a nenasáva žiadne kvapaliny. **Krycia vrstva antracitová**, spodná sivá **kontrastná farba** signalizuje chýbajúce náradie.

Rozsah balenia:

Vložka z tvrdennej peny prázdna c. 952001 vel. 952505: 1 ks

Očko-vidlicový klúč HOLEX c. 613950 vel. 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 24; 27: 1 ks

Technický opis

Počet nástrojov	20
Hĺbka	500 mm
Šírka v G	10
Hĺbka v G	20
Šírka	250 mm
Prevedenie	s maticovým klúcom (očkový a otvorený klúč)
Hmotnosť	2,587 kg
Textúra tvrdej peny LD45, hrúbka	30 mm

Stupeň naplnenia zásuvky v G	10×20
najmenšia vhodná výška čela zásuvky	100 mm
Druh produktu	Vložka z tvrdenej peny

Príslušenstvo

Vložka z tvrdenej peny pre súpravy náradia Vhodný pre sadu vložiek s tvrdenej peny 952505	952001 952505
Očkoploché kľúče Rozmer cez steny 22	613950 22
Očkoploché kľúče Rozmer cez steny 24	613950 24
Očkoploché kľúče Rozmer cez steny 9	613950 9
Očkoploché kľúče Rozmer cez steny 11	613950 11
Očkoploché kľúče Rozmer cez steny 6	613950 6
Očkoploché kľúče Rozmer cez steny 5,5	613950 5,5
Očkoploché kľúče Rozmer cez steny 12	613950 12
Očkoploché kľúče Rozmer cez steny 18	613950 18
Očkoploché kľúče Rozmer cez steny 16	613950 16
Očkoploché kľúče Rozmer cez steny 27	613950 27
Očkoploché kľúče Rozmer cez steny 19	613950 19
Očkoploché kľúče Rozmer cez steny 15	613950 15
Očkoploché kľúče Rozmer cez steny 17	613950 17
Očkoploché kľúče Rozmer cez steny 13	613950 13
Očkoploché kľúče Rozmer cez steny 20	613950 20
Očkoploché kľúče Rozmer cez steny 10	613950 10
Očkoploché kľúče Rozmer cez steny 14	613950 14
Očkoploché kľúče Rozmer cez steny 7	613950 7
Očkoploché kľúče Rozmer cez steny 21	613950 21
Očkoploché kľúče Rozmer cez steny 8	613950 8