


Garant GRIDLINE

**Súprava deliacích líšt s drážkami/dělicích priečok, 20×24G, Výška čela zásuviek / typ: 75/3****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	950470 75/3
GTIN	4062406153168
Trieda položky	9GB

**Popis****Prevedenie:**

Okrajové lišty, drážkované deliace lišty a deliace priečky z plastu. Drážkované deliace lišty sa bezpečne pripnú do priehlbín v zásuvke. Priečky sa zasunú do drážkovaných deliacich líšt. Deliaci materiál vyplní celú zásuvku 20 × 24 G.

**Vhodné pre:**

Zásuvky 20 × 24 G.

**Obsah:**

Súprava okrajových líšt C. 951580: 1 × Veľ. 75  
Drážkované deliace lišty C. 951530: 2 × Veľ. 75  
Zásuvná oddelovacia stena 5G C. 951751: 2 × Veľ. 75  
Zásuvná oddelovacia stena 10G C. 951801: 2 × Veľ. 75

**Technický opis**

vhodné pre zásuvky úžitkovej dĺžky	600 mm
vhodné pre zásuvky Úžitková hĺbka v G	24
vhodné pre výšku čela zásuvky	75 mm
Zásuvka Úžitková plocha v G	20×24
vhodné pre zásuvky Úžitková šírka v G	20
vhodné pre zásuvky úžitkovej šírky	500 mm
Výška	50 mm

Hmotnosť	0,492 kg
Atribút Názov produktu	20x24G
Druh produktu	Deliaca stena do zásuvky

## Príslušenstvo

Násuvné deliace steny,Šírka 10G vhodné pre výšku čela zásuvky 75	951801 75
Drážkované deliace lištyHĺbka 24G vhodné pre výšku čela zásuvky 75	951530 75
Násuvné deliace steny,Šírka 5G vhodné pre výšku čela zásuvky 75	951751 75
Okrajové lišty s drážkami, 2-dielna súpravaHĺbka 24G vhodné pre výšku čela zásuvky 75	951580 75