

Garant GRIDLINE

Súprava deliacích líšt s drážkami/délicích priečok, 20×24G, Výška čela zásuviek / typ: 125/2**ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	950470 125/2
GTIN	4062406153236
Trieda položky	9GB

Popis**Prevedenie:**

Okrajové lišty, drážkované deliace lišty a deliace priečky z plastu. Drážkované deliace lišty sa bezpečne pripnú do priehlbín v zásuvke. Priečky sa zasunú do drážkovaných deliacich líšt. Deliaci materiál vyplní celú zásuvku 20 × 24 G.

Vhodné pre:

Zásuvky 20 × 24 G.

Obsah:

Súprava okrajových líšt C. 951580: 1 × Veľ. 125

Drážkované deliace lišty C. 951530: 3 × Veľ. 125

Zásuvná oddelovacia stena 5G C. 951751: 12 × Veľ. 125

Technický opis

vhodné pre výšku čela zásuvky	125 mm
Zásuvka Úžitková plocha v G	20×24
Výška	100 mm
vhodné pre zásuvky úžitkovej dĺžky	600 mm
vhodné pre zásuvky Úžitková šírka v G	20
vhodné pre zásuvky Úžitková hĺbka v G	24
vhodné pre zásuvky úžitkovej šírky	500 mm

Hmotnosť	1,688 kg
Atribút Názov produktu	20x24G
Druh produktu	Deliaca stena do zásuvky

Príslušenstvo

Násuvné deliace steny, Šírka 5G vhodné pre výšku čela zásuvky 125	951751 125
Drážkované deliace lišty Hĺbka 24G vhodné pre výšku čela zásuvky 125	951530 125
Okrajové lišty s drážkami, 2-dielna súprava Hĺbka 24G vhodné pre výšku čela zásuvky 125	951580 125