



## Priama brúska Akumulátor, Typ: GGS18V23



### ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	077263 GGS18V23
GTIN	3165140945721
Trieda položky	03C

### Popis

#### Prevedenie:

**Akumulátorová priama brúska** s robustným a odolným bezkefovým motorom.

· **s dlhým krkom a výkonnosťou káblového prístroja (zodpovedá 1000 W).**

**Electronic Motor Protection (EMP)**, chráni motor pred preťažením a zabezpečuje dlhú životnosť.

· **Kompaktný tvar a nízka hmotnosť pre pohodlnú manipuláciu.**

· **Bosch Electronic Cell Protection (ECP) chráni akumulátor pred preťažením, prehriatím a hlbokým vybitím.**

#### Rozsah balenia:

**Bez akumulátora, bez nabíjačky.** Vrátane upínacej klieštiny 6 mm, 2 upínacích kľúčov SW 13 a SW 19, L-BOXX.

### Technický opis

vhodný akumulátor – dodávateľ/typ akumulátora/napätie	Bosch 18 V
elektronická predvoľba otáčok	nie
maximálny Ø upínacích klieštín	8 mm
Napätie akumulátora	18 V
maximálne vibrácie podľa EN	3,5 m/s <sup>2</sup>
Hmotnosť	1,8 kg
Rozsah otáčok	22000 min <sup>-1</sup>

Označenie výrobcu	GG518 V-23 LC
Druh batérie	Li-Ion
Počet obsiahnutých akumulátorov	0
Zásobovanie energiou	Prevádzka s akumulátorom
Balenie	systémový kufor (L-Boxx)
Druh produktu	Priama brúska

## Príslušenstvo

Lítiovo-iónový akumulátor Typ batérie, napätie batérie B18	073853 B18
Akumulátorová nabíjačka Typ GAL18160C	073866 GAL18160C
Základná súprava 18 V/6,3 Ah click & goEneRacer Označenie výrobcu B1863	P07341 B1863
Lítiovo-iónový akumulátor Typ batérie, napätie batérie B18	073851 B18
Lítiovo-iónový akumulátor Typ batérie, napätie batérie B18	073854 B18
Akumulátorová nabíjačka Typ 1880CV	073866 1880CV