


Garant GRIDLINE

Súprava deliacích líšt s drážkami/délicích priečok, 26×24G, Výška čela zásuviek / typ: 125/3**ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	950520 125/3
GTIN	4062406153410
Trieda položky	9GB

Popis**Prevedenie:**

Okrajové lišty, drážkované deliace lišty a deliace priečky z plastu. Drážkované deliace lišty sa bezpečne pripnú do priehlbín v zásuvke. Priečky sa zasunú do drážkovaných deliacich líšt. Deliaci materiál vyplní celú zásuvku 26 × 24 G.

Vhodné pre:

Zásuvky 26 × 24 G.

Obsah:

Súprava okrajových líšt C. 951580: 1 × Veľ. 125
Drážkované deliace lišty C. 951530: 3 × Veľ. 125
Zásuvná oddelovacia stena 6G C. 951761: 11 × Veľ. 125
Zásuvná oddelovacia stena 8G C. 951781: 3 × Veľ. 125

Technický opis

vhodné pre zásuvky úžitkovej šírky	650 mm
vhodné pre výšku čela zásuvky	125 mm
Zásuvka Úžitková plocha v G	26×24
Výška	100 mm
vhodné pre zásuvky úžitkovej dĺžky	600 mm
vhodné pre zásuvky Úžitková šírka v G	26
vhodné pre zásuvky Úžitková hĺbka v G	24

Hmotnosť	1,926 kg
Atribút Názov produktu	26x24G
Druh produktu	Deliaca stena do zásuvky

Príslušenstvo

Násuvné deliace steny,Šírka 8G vhodné pre výšku čela zásuvky 125	951781 125
Drážkované deliace lištyHĺbka 24G vhodné pre výšku čela zásuvky 125	951530 125
Okrajové lišty s drážkami, 2-dielna súpravaHĺbka 24G vhodné pre výšku čela zásuvky 125	951580 125
Násuvné deliace steny,Šírka 6G vhodné pre výšku čela zásuvky 125	951761 125