


Garant GRIDLINE

Súprava deliacích líšt s drážkami/délicích priečok, 36×24G, Výška čela zásuviek / typ: 125/3**ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	950570 125/3
GTIN	4062406153656
Trieda položky	9GB

Popis**Prevedenie:**

Okrajové lišty, drážkované deliace lišty a deliace priečky z plastu. Drážkované deliace lišty sa bezpečne pripnú do priehlbín v zásuvke. Priečky sa zasunú do drážkovaných deliacich líšt. Deliaci materiál vyplní celú zásuvku 36 × 24 G.

Vhodné pre:

Zásuvky 36 × 24 G.

Obsah:

Súprava okrajových líšt C. 951580: 1 × Veľ. 125

Drážkované deliace lišty C. 951530: 4 × Veľ. 125

Zásuvná oddelovacia stena 4G C. 951741: 2 × Veľ. 125

Zásuvná oddelovacia stena 8G C. 951781: 6 × Veľ. 125

Technický opis

Výška	100 mm
vhodné pre zásuvky úžitkovej šírky	900 mm
vhodné pre zásuvky Úžitková šírka v G	36
vhodné pre zásuvky Úžitková hĺbka v G	24
vhodné pre zásuvky úžitkovej dĺžky	600 mm
Zásuvka Úžitková plocha v G	36×24
vhodné pre výšku čela zásuvky	125 mm

Hmotnosť	2,022 kg
Atribút Názov produktu	36x24G
Druh produktu	Deliaca stena do zásuvky

Príslušenstvo

Okrajové lišty s drážkami, 2-dielna súpravaHĺbka 24G vhodné pre výšku čela zásuvky 125	951580 125
Násuvné deliace steny,Šírka 8G vhodné pre výšku čela zásuvky 125	951781 125
Drážkované deliace lištyHĺbka 24G vhodné pre výšku čela zásuvky 125	951530 125
Násuvné deliace steny,Šírka 4G vhodné pre výšku čela zásuvky 125	951741 125