


Garant GRIDLINE

Súprava deliacích líšt s drážkami/délicích priečok, 46×24G, Výška čela zásuviek / typ: 125/3**ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	950620 125/3
GTIN	4062406153762
Trieda položky	9GB

Popis**Prevedenie:**

Okrajové lišty, drážkované deliace lišty a deliace priečky z plastu. Drážkované deliace lišty sa bezpečne pripnú do priehlbín v zásuvke. Priečky sa zasunú do drážkovaných deliacich líšt. Deliaci materiál vyplní celú zásuvku 46 × 24 G.

Vhodné pre:

Zásuvky 46 × 24 G.

Obsah:

Súprava okrajových líšt C. 951580: 1 × Veľ. 125

Drážkované deliace lišty C. 951530: 3 × Veľ. 125

Zásuvná oddelovacia stena 10G C. 951801: 2 × Veľ. 125

Zásuvná oddelovacia stena 12G C. 951821: 3 × Veľ. 125

Technický opis

vhodné pre zásuvky úžitkovej dĺžky	600 mm
vhodné pre zásuvky Úžitková hĺbka v G	24
vhodné pre zásuvky úžitkovej šírky	1150 mm
Zásuvka Úžitková plocha v G	46×24
vhodné pre výšku čela zásuvky	125 mm
Výška	100 mm
vhodné pre zásuvky Úžitková šírka v G	46

Hmotnosť	1,74 kg
Atribút Názov produktu	46x24G
Druh produktu	Deliaca stena do zásuvky

Príslušenstvo

Násuvné deliace steny,Šírka 12G vhodné pre výšku čela zásuvky 125	951821 125
Okrajové lišty s drážkami, 2-dielna súpravaHĺbka 24G vhodné pre výšku čela zásuvky 125	951580 125
Násuvné deliace steny,Šírka 10G vhodné pre výšku čela zásuvky 125	951801 125
Drážkované deliace lištyHĺbka 24G vhodné pre výšku čela zásuvky 125	951530 125