


Garant GRIDLINE

**Súprava deliacích líšt s drážkami/délicích priečok, 56×24G, Výška čela zásuviek / typ: 100/3****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	950670 100/3
GTIN	4062406153847
Trieda položky	9GB

**Popis****Prevedenie:**

Okrajové lišty, drážkované deliace lišty a deliace priečky z plastu. Drážkované deliace lišty sa bezpečne pripnú do priehlbín v zásuvke. Priečky sa zasunú do drážkovaných deliacich líšt. Deliaci materiál vyplní celú zásuvku 56 × 24 G.

**Vhodné pre:**

Zásuvky 56 × 24 G.

**Obsah:**

Súprava okrajových líšt C. 951580: 1 × Veľ. 100  
Drážkované deliace lišty C. 951530: 4 × Veľ. 100  
Zásuvná oddelovacia stena 10G C. 951801: 6 × Veľ. 100  
Zásuvná oddelovacia stena 12G C. 951821: 3 × Veľ. 100

**Technický opis**

vhodné pre výšku čela zásuvky	100 mm
vhodné pre zásuvky úžitkovej dĺžky	600 mm
vhodné pre zásuvky úžitkovej šírky	1400 mm
Zásuvka Úžitková plocha v G	56×24
Výška	75 mm
vhodné pre zásuvky Úžitková hĺbka v G	24
vhodné pre zásuvky Úžitková šírka v G	56

Hmotnosť	1,96 kg
Atribút Názov produktu	56x24G
Druh produktu	Deliaca stena do zásuvky

## Príslušenstvo

Násuvné deliace steny,Šírka 12G vhodné pre výšku čela zásuvky 100	951821 100
Násuvné deliace steny,Šírka 10G vhodné pre výšku čela zásuvky 100	951801 100
Okrajové lišty s drážkami, 2-dielna súpravaHĺbka 24G vhodné pre výšku čela zásuvky 100	951580 100
Drážkované deliace lištyHĺbka 24G vhodné pre výšku čela zásuvky 100	951530 100