

Garant GRIDLINE

Súprava deliacích líšt s drážkami/délicích priečok, 56×24G, Výška čela zásuviek / typ: 100/1**ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	950670 100/1
GTIN	4062406153823
Trieda položky	9GB

Popis**Prevedenie:**

Okrajové lišty, drážkované deliace lišty a deliace priečky z plastu. Drážkované deliace lišty sa bezpečne pripnú do priehlbín v zásuvke. Priečky sa zasunú do drážkovaných deliacich líšt. Deliaci materiál vyplní celú zásuvku 56 × 24 G.

Vhodné pre:

Zásuvky 56 × 24 G.

Obsah:

Súprava okrajových líšt C. 951580: 1 × Veľ. 100
Drážkované deliace lišty C. 951530: 7 × Veľ. 100
Zásuvná oddelovacia stena 6G C. 951761: 18 × Veľ. 100
Zásuvná oddelovacia stena 10G C. 951801: 2 × Veľ. 100

Technický opis

vhodné pre zásuvky Úžitková šírka v G	56
vhodné pre zásuvky úžitkovej šírky	1400 mm
vhodné pre výšku čela zásuvky	100 mm
Zásuvka Úžitková plocha v G	56×24
Výška	75 mm
vhodné pre zásuvky Úžitková hĺbka v G	24
vhodné pre zásuvky úžitkovej dĺžky	600 mm

Hmotnosť	2,852 kg
Atribút Názov produktu	56x24G
Druh produktu	Deliaca stena do zásuvky

Príslušenstvo

Okrajové lišty s drážkami, 2-dielna súpravaHĺbka 24G vhodne pre výšku čela zásuvky 100	951580 100
Drážkované deliace lištyHĺbka 24G vhodne pre výšku čela zásuvky 100	951530 100
Násuvné deliace steny,Šírka 10G vhodne pre výšku čela zásuvky 100	951801 100
Násuvné deliace steny,Šírka 6G vhodne pre výšku čela zásuvky 100	951761 100