


Garant GRIDLINE

Súprava deliacích líšt s drážkami/délicích priečok, 56×24G, Výška čela zásuviek / typ: 125/1**ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	950670 125/1
GTIN	4062406153854
Trieda položky	9GB

Popis**Prevedenie:**

Okrajové lišty, drážkované deliace lišty a deliace priečky z plastu. Drážkované deliace lišty sa bezpečne pripnú do priehlbín v zásuvke. Priečky sa zasunú do drážkovaných deliacich líšt. Deliaci materiál vyplní celú zásuvku 56 × 24 G.

Vhodné pre:

Zásuvky 56 × 24 G.

Obsah:

Súprava okrajových líšt C. 951580: 1 × Veľ. 125

Drážkované deliace lišty C. 951530: 7 × Veľ. 125

Zásuvná oddelovacia stena 6G C. 951761: 18 × Veľ. 125

Zásuvná oddelovacia stena 10G C. 951801: 2 × Veľ. 125

Technický opis

vhodné pre zásuvky Úžitková hĺbka v G	24
vhodné pre zásuvky úžitkovej šírky	1400 mm
vhodné pre zásuvky Úžitková šírka v G	56
vhodné pre výšku čela zásuvky	125 mm
vhodné pre zásuvky úžitkovej dĺžky	600 mm
Výška	100 mm
Zásuvka Úžitková plocha v G	56×24

Hmotnosť	3,378 kg
Atribút Názov produktu	56x24G
Druh produktu	Deliaca stena do zásuvky

Príslušenstvo

Okrajové lišty s drážkami, 2-dielna súpravaHĺbka 24G vhodne pre výšku čela zásuvky 125	951580 125
Násuvné deliace steny,Šírka 10G vhodne pre výšku čela zásuvky 125	951801 125
Násuvné deliace steny,Šírka 6G vhodne pre výšku čela zásuvky 125	951761 125
Drážkované deliace lištyHĺbka 24G vhodne pre výšku čela zásuvky 125	951530 125