

HOLEX**3čelustové skľučovadlo liatina cylindrické strediace upínanie, DIN 702-4,
Vonkajší Ø A: 125mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	312906 125
GTIN	4062406154516
Trieda položky	32W

Popis**Prevedenie:**

- Ručne ovládané sústružnícke skľučovadlo so špirálovým krúžkom, stredovo upínajúce.
- Telo z liatiny alebo ocele.
- Rovný špirálový krúžok zápusťkovo kovaný, vyvážený a kalený.
- Boky špirály a boky závitov čelustí sú brúsené.
- Vysoká presnosť obvodovej hádzavosti, presnejšia ako podľa DIN 6386.

Použitie:

Pre vretená strojov s valcovitým strediacim upínačom alebo na upnutie pomocou príruby. Skľučovadlo sa upevní skrutkami zozadu. Rúrové príruby musia byť vždy najprv prispôbené stroju a potom sústružníckemu skľučovadlu.

Norma:**DIN 702-4.****Rozsah balenia:**

Vrátane: 1 sada = 3 kalené vrtacie čeluste, stupňovité smerom von.

1 sada = 3 kalené čeluste pre vnútorné upínanie, stupňovité dovnútra.

1 upínací kľúč a podľa sústružníckeho skľučovadla príslušné upevňovacie skrutky alebo čapy.

Zvláštne príslušenstvo:

Náhradné a prídavné čeluste č. 312971 – 312986.

Technický opis

Hĺbka centrovania C	4 mm
Vonkajší Ø A	125 mm
Hmotnosť	5 kg
Prietok E	32 mm
Ø centrovania B	95 mm
maximálne otáčky	4000 min ⁻¹
Výška s čelustami H ₂	76 mm
Výška bez čelustí H ₁	56 mm
Norma	DIN 702-4
Materiál	Liatina
Farebný kód pre príslušenstvo	Sústružnícke skľučovadlo s rovnou špirálou a čelustou HOLEX
Druh produktu	skľučovadlá s rovnou čelustou

Príslušenstvo

Doraz obrobku, základný modul Výška h 15	313036 15
Súprava základných čelustí 3dielna, kalená pre typ skľučovadla 125	312976 125
Súprava blokových čelustí 3-dielna, mäkká pre typ skľučovadla 125	312971 125
Doraz obrobku Výška h 15	313033 15
Súprava nastavbových čelustí 3dielna, mäkká pre typ skľučovadla 125	312980 125
Súprava nastavbových čelustí 3dielna, mäkká pre typ skľučovadla 125	312981 125
Sada čelustí pre vnútorné a vonkajšie upínanie 3-dielna, kalené pre typ skľučovadla 125	312986 125