

**HOLEX****3čelustové skľučovadlo ocel' cylindrické strediace upínanie, DIN 702-4,  
Vonkajší Ø A: 80mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	312911 80
GTIN	4062406154561
Trieda položky	32W

**Popis****Prevedenie:**

- Ručne ovládané sústružnícke skľučovadlo so špirálovým krúžkom, stredovo upínajúce.
- Telo z liatiny alebo ocele.
- Rovný špirálový krúžok zápusťkovo kovaný, vyvážený a kalený.
- Boky špirály a boky závitov čelustí sú brúsené.
- Vysoká presnosť obvodovej hádzavosti, presnejšia ako podľa DIN 6386.

**Použitie:**

Pre vretená strojov s valcovitým strediacim upínačom alebo na upnutie pomocou príruby. Skľučovadlo sa upevní skrutkami zozadu. Rúrové príruby musia byť vždy najprv prispôbené stroju a potom sústružníckemu skľučovadlu.

**Norma:****DIN 702-4.****Rozsah balenia:**

Vrátane: 1 sada = 3 kalené vrtacie čeluste, stupňovité smerom von.

1 sada = 3 kalené čeluste pre vnútorné upínanie, stupňovité dovnútra.

1 upínací kľúč a podľa sústružníckeho skľučovadla príslušné upevňovacie skrutky alebo čapy.

**Zvláštne príslušenstvo:**

**Náhradné a prídavné čeluste** č. 312971 – 312986.

## Technický opis

Vonkajší Ø A	80 mm
Hmotnosť	1,5 kg
Výška bez čelustí H <sub>1</sub>	44 mm
maximálne otáčky	7000 min <sup>-1</sup>
Hĺbka centrovania C	3 mm
Ø centrovania B	56 mm
Prietok E	16 mm
Výška s čelustami H <sub>2</sub>	57 mm
Norma	DIN 702-4
Materiál	Oceľ
Farebný kód pre príslušenstvo	Sústružnícke skľučovadlo s rovnou špirálou a čelustou HOLEX
Druh produktu	skľučovadlá s rovnou čelustou

## Príslušenstvo

Súprava blokových čelustí 3-dielna, mäkká pre typ skľučovadla 80	312971 80
Doraz obrobku Výška h 15	313033 15
Sada čelustí pre vnútorné a vonkajšie upínanie 3-dielna, kalené pre typ skľučovadla 80	312986 80
Doraz obrobku, základný modul Výška h 15	313036 15