


**HOLEX****Súprava 6-hranných skrutkovačov s T-rukoväťou, Počet nástrojov: 9****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	953035 9
GTIN	4062406154677
Trieda položky	91A

**Popis****Prevedenie:**

Bežné sortimenty náradia v dvojfarebnej vložke z tvrdej PE peny. Pena s uzatvorenými pórmí je odolná proti oleju a nenasáva žiadne kvapaliny. **Krycia vrstva antracitová**, spodná sivá **kontrastná farba** signalizuje chýbajúce náradie.

**Rozsah balenia:**

Vložka z tvrdennej peny prázdna c. 952001 vel. 953035: 1 ks

6-hranný skrutkovac HOLEX s priecnou rukoväťou c. 627481 vel. 2; 2,5; 3: 1 ks

6-hranný skrutkovač HOLEX s T-rukoväťou a guľovou hlavou č. 627484 vel. 3; 4; 5; 6; 8; 10: 1 ks

**Technický opis**

Hĺbka	600 mm
Šírka	250 mm
Hĺbka v G	24
Šírka v G	10
Počet nástrojov	9
Prevedenie	so skrutkovacom
Hmotnosť	0,851 kg
Textúra tvrdej peny LD45, hrúbka	30 mm
Stupeň naplnenia zásuvky v G	10×24

Druh produktu

Vložka z tvrdenej peny

**Príslušenstvo**6-hranný skrutkovač s T-rukoväťou a guľôčkovou hlavou  
Šesťhran 8

627484 8

6-hranný skrutkovač s T-rukoväťou a guľôčkovou hlavou  
Šesťhran 10

627484 10

Vložka z tvrdenej peny pre súpravy náradia Vhodný pre  
sadu vložiek s tvrdenej peny 953035

952001 953035

6-hranný skrutkovač s T-rukoväťou a guľôčkovou hlavou  
Šesťhran 3

627484 3

6-hranný skrutkovač s T-rukoväťou a guľôčkovou hlavou  
Šesťhran 6

627484 6

6-hranný skrutkovač s T-rukoväťou a guľôčkovou hlavou  
Šesťhran 4

627484 4

6-hranný skrutkovač s T-rukoväťou Šesťhran 2,5

627481 2,5

6-hranný skrutkovač s T-rukoväťou a guľôčkovou hlavou  
Šesťhran 5

627484 5

6-hranný skrutkovač s T-rukoväťou Šesťhran 2

627481 2

6-hranný skrutkovač s T-rukoväťou Šesťhran 3

627481 3