


HOLEX**Súprava 6-hranných skrutkovačov s guľovou hlavou, Počet nástrojov: 6****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	952835 6
GTIN	4062406154646
Trieda položky	91A

Popis**Prevedenie:**

Bežné sortimenty náradia v dvojfarebnej vložke z tvrdej PE peny. Pena s uzatvorenými pórmí je odolná proti oleju a nenasáva žiadne kvapaliny. **Krycia vrstva antracitová**, spodná sivá **kontrastná farba** signalizuje chýbajúce náradie.

Rozsah balenia:

Vložka z tvrdennej peny prázdna c. 952001 vel. 952835: 1 ks

6-hranný skrutkovac HOLEX s guľovou hlavou c. 627511 vel. 2,5; 3; 4; 5; 6; 8: 1 ks

Technický opis

Hĺbka	400 mm
Šírka v G	6
Počet nástrojov	6
Hĺbka v G	16
Šírka	150 mm
Prevedenie	so skrutkovacom
Hmotnosť	0,487 kg
Textúra tvrdej peny LD45, hrúbka	30 mm
Stupeň naplnenia zásuvky v G	6x16

Druh produktu

Vložka z tvrdenej peny

Príslušenstvo

6-hranný skrutkovač s guľovou hlavou so silovou rukoväťou Šesťhran 6

627511 6

6-hranný skrutkovač s guľovou hlavou so silovou rukoväťou Šesťhran 4

627511 4

Vložka z tvrdenej peny pre súpravy náradia Vhodný pre sadu vložiek s tvrdenej peny 952835

952001 952835

6-hranný skrutkovač s guľovou hlavou so silovou rukoväťou Šesťhran 8

627511 8

6-hranný skrutkovač s guľovou hlavou so silovou rukoväťou Šesťhran 5

627511 5

6-hranný skrutkovač s guľovou hlavou so silovou rukoväťou Šesťhran 3

627511 3

6-hranný skrutkovač s guľovou hlavou so silovou rukoväťou Šesťhran 2,5

627511 2,5