

**HOLEX**

**3čelustové skľučovadlo ocel' krátky upínací kužel, DIN 702-3, Vonkajšie Ø A / kužel: 160/5mm**



## ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	312931 160/5
GTIN	4062406154783
Trieda položky	32W

## Popis

### Prevedenie:

- Ručne ovládané sústružnícke skľučovadlo so špirálovým krúžkom, stredovo upínajúce.
- Telo z liatiny alebo ocele.
- Rovný špirálový krúžok zápusťkovo kovaný, vyvážený a kalený.
- Boky špirály a boky závitov čelustí sú brúsené.
- Vysoká presnosť obvodovej hádzavosti.

### Použitie:

**Sústružnícke skľučovadlo sa upína vždy bez medzipríruby priamo na hlavu vretena.**

Pre vyvrtávacie hlavy DIN 55027 s rozperkami a maticami s nákrúžkami.

### Norma:

**DIN 702-3.**

### Rozsah balenia:

Vrátane: 1 sada = 3 kalené vrtacie čeluste, stupňovité smerom von.

1 sada = 3 kalené čeluste pre vnútorné upínanie, stupňovité dovnútra.

1 upínací kľúč a podľa sústružníckeho skľučovadla príslušné upevňovacie skrutky alebo čapy.

### Zvláštne príslušenstvo:

**Náhradné a prídavné čeluste** č. 312971 – 312986.

## Technický opis

Výška s čelustami H <sub>2</sub>	100 mm
Výška bez čelustí H <sub>1</sub>	68 mm
Vonkajší Ø A	160 mm
Hmotnosť	9 kg
Prietok E	42 mm
maximálne otáčky	4600 min <sup>-1</sup>
Veľkosť kužeľa	5
Ø centrovania B	82,5 mm
Norma	DIN 702-3
Farebný kód pre príslušenstvo	Sústružnícke skľučovadlo s rovnou špirálou a čelustou HOLEX
Druh produktu	skľučovadlá s rovnou čelustou

## Príslušenstvo

Doraz obrobku Výška h 15	313033 15
Doraz obrobku, základný modul Výška h 15	313036 15