

HOLEX

3čelustové skľučovadlo ocel' krátky upínací kužel, DIN 702-3, Vonkajšie Ø A / kužel: 200/5mm



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	312931 200/5
GTIN	4062406154806
Trieda položky	32W

Popis

Prevedenie:

- Ručne ovládané sústružnícke skľučovadlo so špirálovým krúžkom, stredovo upínajúce.
- Telo z liatiny alebo ocele.
- Rovný špirálový krúžok zápusťkovo kovaný, vyvážený a kalený.
- Boky špirály a boky závitov čelustí sú brúsené.
- Vysoká presnosť obvodovej hádzavosti.

Použitie:

Sústružnícke skľučovadlo sa upína vždy bez medzipríruby priamo na hlavu vretena.

Pre vyvrtávacie hlavy DIN 55027 s rozperkami a maticami s nákrúžkami.

Norma:

DIN 702-3.

Rozsah balenia:

Vrátane: 1 sada = 3 kalené vrtacie čeluste, stupňovité smerom von.

1 sada = 3 kalené čeluste pre vnútorné upínanie, stupňovité dovnútra.

1 upínací kľúč a podľa sústružníckeho skľučovadla príslušné upevňovacie skrutky alebo čapy.

Zvláštne príslušenstvo:

Náhradné a prídavné čeluste č. 312971 – 312986.

Technický opis

Výška bez čelustí H ₁	78 mm
maximálne otáčky	4000 min ⁻¹
Výška s čelustami H ₂	107 mm
Prietok E	55 mm
Veľkosť kužela	5
Vonkajší Ø A	200 mm
Hmotnosť	19 kg
Ø centrovania B	82,5 mm
Norma	DIN 702-3
Farebný kód pre príslušenstvo	Sústružnícke skľučovadlo s rovnou špirálou a čelustou HOLEX
Druh produktu	skľučovadlá s rovnou čelustou

Príslušenstvo

Doraz obrobku Výška h 15	313033 15
Doraz obrobku, základný modul Výška h 15	313036 15