

**HOLEX****3čelustové skľučovadlo ocel' krátky upínací kužel, DIN 702-3, Vonkajšie Ø A / kužel: 200/6mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	312931 200/6
GTIN	4062406154813
Trieda položky	32W

**Popis****Prevedenie:**

- Ručne ovládané sústružnícke skľučovadlo so špirálovým krúžkom, stredovo upínajúce.
- Telo z liatiny alebo ocele.
- Rovný špirálový krúžok zápusťkovo kovaný, vyvážený a kalený.
- Boky špirály a boky závitov čelustí sú brúsené.
- Vysoká presnosť obvodovej hádzavosti.

**Použitie:**

Sústružnícke skľučovadlo sa upína vždy bez medziprírubby priamo na hlavu vretena.

Pre vyvrtávacie hlavy DIN 55027 s rozperkami a maticami s nákrúžkami.

**Norma:**

**DIN 702-3.**

**Rozsah balenia:**

Vrátane: 1 sada = 3 kalené vrtacie čeluste, stupňovité smerom von.

1 sada = 3 kalené čeluste pre vnútorné upínanie, stupňovité dovnútra.

1 upínací kľúč a podľa sústružníckeho skľučovadla príslušné upevňovacie skrutky alebo čapy.

**Zvláštne príslušenstvo:**

**Náhradné a prídavné čeluste** č. 312971 – 312986.

## Technický opis

Velkosť kužela	6
Vonkajší Ø A	200 mm
Prietok E	55 mm
maximálne otáčky	4000 min <sup>-1</sup>
Hmotnosť	19 kg
Výška s čelustami H <sub>2</sub>	107 mm
Výška bez čelustí H <sub>1</sub>	78 mm
Ø centrovania B	106,4 mm
Norma	DIN 702-3
Farebný kód pre príslušenstvo	Sústružnícke skľučovadlo s rovnou špirálou a čelustou HOLEX
Druh produktu	skľučovadlá s rovnou čelustou

## Príslušenstvo

Doraz obrobku Výška h 15	313033 15
Doraz obrobku, základný modul Výška h 15	313036 15