


HOLEX**Sada čelustí pre vnútorné a vonkajšie upínanie 3-dielna, kalené, pre typ skľučovadla: 125****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

| | |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | 312986 125 |
| GTIN | 4062406155087 |
| Trieda položky | 32W |

Popis

Upozornenie:
Kompatibilné s trojčelustovým skľučovadlom Bison.

Technický opis

| | |
|------------------------|---|
| Výška H | 40 mm |
| Šírka B | 20 mm |
| Dĺžka L | 51 mm |
| pre typ skľučovadla | 125 mm |
| vhodné pre farebný kód | Sústružnicke skľučovadlo s rovnou špirálou a čelustou HOLEX |
| Druh produktu | Čeluste pre rovinné špirálové skľučovadlo |