




Súprava skrutkovačov, Počet nástrojov: 8



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	953420 8
GTIN	2050002004191
Trieda položky	91A

Popis

Prevedenie:

Bežné sortimenty náradia v dvojfarebnej vložke z tvrdej PE peny. Pena s uzatvorenými pórmí je odolná proti oleju a nenasáva žiadne kvapaliny. **Krycia vrstva antracitová**, spodná sivá **kontrastná farba** signalizuje chýbajúce náradie.

Rozsah balenia:

Vložka z tvrdennej peny prázdna c. 952001 vel. 953420: 1 ks
WERA skrutkovač pre drážku č. 662200, veľ. 2,5; 3,5; 4; 5,5; 6,5: 1 ks
Skrutkovac pre skrutky Phillips WERA, c. 668260 vel. 0; 1; 2: 1 ks

Technický opis

Šírka v G	8
Počet nástrojov	8
Hĺbka	400 mm
Hĺbka v G	16
Počet kusov náradia	8
Šírka	200 mm
Hmotnosť	0,516 kg
Textúra tvrdej peny LD45, hrúbka	30 mm

Stupeň naplnenia zásuvky v G	8×16
Druh produktu	Vložka z tvrdenej peny

Príslušenstvo

Plochý normovaný skrutkovač s rukoväťou Kraftform Šírka čepele b 3,5	662200 3,5
Skrutkovač pre skrutky Phillips, s čepeľou z guľatej ocele Veľkosť krížovej drážky 2	668260 2
Vložka z tvrdenej peny pre súpravy náradia Vhodný pre sadu vložiek s tvrdenej peny 953420	952001 953420
Plochý normovaný skrutkovač s rukoväťou Kraftform Šírka čepele b 4	662200 4
Plochý normovaný skrutkovač s rukoväťou Kraftform Šírka čepele b 6,5	662200 6,5
Skrutkovač pre skrutky Phillips, s čepeľou z guľatej ocele Veľkosť krížovej drážky 1	668260 1
Plochý normovaný skrutkovač s rukoväťou Kraftform Šírka čepele b 5,5	662200 5,5
Skrutkovač pre skrutky Phillips, s čepeľou z guľatej ocele Veľkosť krížovej drážky 0	668260 0
Plochý normovaný skrutkovač s rukoväťou Kraftform Šírka čepele b 2,5	662200 2,5